


# LAN Überspannungsschutz

## Energieversorger



### ZERTIFIZIERUNGEN



### EIGENSCHAFTEN

Robustes, metallisches Gehäuse bietet sowohl Umwelt- als auch elektrische Abschirmung

Bis zu CAT6 und POE (Power Over Ethernet) Schutz in einem Produkt

Einfache, bidirektionale Installation

### SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer                         | LANRJ45C6P     |
|---------------------------------------|----------------|
| Nominale Systemspannung (Un)          | 48 VDC         |
| Max. Dauerbetriebsspannung (Uc)       | 50 VDC         |
| Voltage Protection Rating (VPR), L-L  | 150 V          |
| Voltage Protection Rating (VPR), L-PE | 550 V          |
| Nominal Discharge Current (In), L-L   | 150 A 8/20 µs  |
| Impulsstrom (Iimp)                    | 1 kA 10/350 µs |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Katalognummer</b> | <b>LANRJ45C6P</b> |
| Nennlaststrom (IL)   | 1 A               |
| Frequenz             | 250 MHz Max       |
| Temperatur           | -40 to 80 °C      |
| Gehäuse Schutzart    | IP 20             |
| Höhe (H)             | 75 mm             |
| Breite (W)           | 19 mm             |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**