

# nVent CADDY Cat HP J-Haken mit Rasterdeckenclip



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Für den Basisclip sind keine Installationswerkzeuge erforderlich

Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser

Bietet eine überlegene Füllkapazität und Tragfähigkeit, die über die der meisten anderen, aus einzelnen Haltern bestehend Alternativen, hinausgeht

Abgerundete Kanten an den J-Haken ermöglichen eine Unterstützung des entsprechenden Biegeradius von Hochleistungsdatenkabeln

Kosteneffektive Alternative zu teuren Kabelrinnen

Entspricht EN 50174-2

Entspricht ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 und ANSI®/TIA 569

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche | Durchmesser (Ø) | Fläche | Übertragungskapazität, Cat 5e |
|---------------|---------------|----------|------------|-----------------|--------|-------------------------------|
|---------------|---------------|----------|------------|-----------------|--------|-------------------------------|

|           |        |                        |                                         |       |                    |    |
|-----------|--------|------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------------|----|
| CAT16HPTS | 181089 | Stahl, Spring<br>Stahl | nVent CADDY<br>Armour,<br>Vorverzinkung | 25 mm | 690mm <sup>2</sup> | 20 |
|-----------|--------|------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------------|----|

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Übertragungskapazität, Cat 6 | Übertragungskapazität, Cat 6A | A     | Statische Last |
|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------|----------------|
| CAT16HPTS     | 181089        | 15                           | 10                            | 65 mm | 270N           |


## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Gemäß NEC® 300,11 ist eine zusätzliche Drahtstange erforderlich.

Gemäß TIA 569-C.9.7 und EN 50174-2 dürfen nicht zusammenhängende Halterungen den Abstand von 5' (1,5 m) nicht überschreiten.

Die Kabelkapazität wird basierend auf einer 70 %-igen Füllrate berechnet.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

