

nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den vormontierten Winkelanschluss

Ideal zur Befestigung an Beton, Stahl, an Gewindestangen oder auf Holzflächen

Einfache Alternative zu Ketten und deren Zubehör

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Material:	Stahl;Zinklegierung;Polypropylen
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	A	Lochgröße (HS)	Höhe (H)
SLK3L2AB	196713	3 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm


Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	A	Lochgröße(HS)	Höhe (H)
SLK15L2AB	196501	1.5 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK3L10AB	196716	3 mm	10m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm
SLK2L3AB	196530	2 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L2AB	196529	2 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK3L5AB	196715	3 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm
SLK15L1AB	196500	1.5 mm	1m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L5AB	196531	2 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L3AB	196502	1.5 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L5AB	196503	1.5 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last	Zertifizierung
SLK3L2AB	196713	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK15L2AB	196501	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, ITB
SLK3L10AB	196716	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK2L3AB	196530	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL, ITB
SLK2L2AB	196529	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	ITB, cUL, UL
SLK3L5AB	196715	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK15L1AB	196500	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	ITB, UL, cUL

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last	Zertifizierungen
SLK2L5AB	196531	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL, ITB
SLK15L3AB	196502	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, ITB
SLK15L5AB	196503	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	ITB, cUL, UL

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

