

nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss

Kann mit vielen nVent CADDY Befestigungselementen kombiniert werden

Zum Befestigen am Gebäude oder eines Gegenstandes wird das Seil einfach herumgeschlungen und der Haken am Seil eingehängt

Kann einfach wieder entfernt werden

Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken

Der Haken kann auch als Endanschlag benutzt werden, wenn das Seil durch Öffnungen geführt wird

Auch in Y-Haken Konfiguration verfügbar

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Material:	Stahl; Polypropylen; Zinklegierung
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	A	B	C
SLK15L5	196511	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L10	196513	1.5 mm	10m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L2R2	196614	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L3R2	196615	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L2	196509	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L1	196508	1.5 mm	1m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L3	196510	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK2L2	196538	2 mm	2m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L10	196542	2 mm	10m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L5	196540	2 mm	5m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L3R2	196620	2 mm	3m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L1	196537	2 mm	1m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L2R2	196619	2 mm	2m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L3	196539	2 mm	3m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK3L1	196700	3 mm	1m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L3	196702	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L5R2	196626	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L10	196705	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	A	B	C
SLK3L2	196701	3 mm	2m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L5	196703	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L3R2	196625	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm

Table 2/3						
Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last
SLK15L5	196511	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L10	196513	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2R2	196614	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3R2	196615	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2	196509	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1	196508	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3	196510	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2	196538	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L10	196542	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5	196540	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3R2	196620	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L1	196537	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L2R2	196619	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N


Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last
SLK2L3	196539	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L1	196700	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L3	196702	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L5R2	196626	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L10	196705	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L2	196701	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L5	196703	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L3R2	196625	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Zertifizierungen
SLK15L5	196511	UL, SMACNA, cUL
SLK15L10	196513	UL, cUL, SMACNA
SLK15L2R2	196614	UL, SMACNA, cUL
SLK15L3R2	196615	UL, cUL, SMACNA
SLK15L2	196509	SMACNA, UL, cUL
SLK15L1	196508	UL, SMACNA, cUL
SLK15L3	196510	SMACNA, UL, cUL
SLK2L2	196538	SMACNA, cUL, UL
SLK2L10	196542	SMACNA, UL, cUL

Katalognummer	Artikelnummer	Zertifizierungen
SLK2L5	196540	UL, SMACNA, cUL
SLK2L3R2	196620	UL, cUL, SMACNA
SLK2L1	196537	cUL, UL, SMACNA
SLK2L2R2	196619	cUL, UL, SMACNA
SLK2L3	196539	UL, cUL, SMACNA
SLK3L1	196700	SMACNA
SLK3L3	196702	SMACNA
SLK3L5R2	196626	SMACNA
SLK3L10	196705	SMACNA
SLK3L2	196701	SMACNA
SLK3L5	196703	SMACNA
SLK3L3R2	196625	SMACNA

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

