

Intelligente PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit
Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign



MERKMALE

Enlogic EN2xxx Intelligente Stromverteilungs-Einheiten überwachen die Eingangsleistung der gesamten PDU und bieten Fernschaltung einzelner Steckdosen sowie Überwachung auf Ebene der Abrechnungseinheit.

Datenanzeige mit hoher Sichtbarkeit und interaktive Grafikanzeige

Messung der Leistungsschalterlasten über redundante Einspeisungen, um versehentliche Ausfallzeiten zu vermeiden

Ermöglicht intelligenten Lastausgleich für Energieeffizienz und maximale Kapazitätsauslastung

Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und redundantes Ethernet (10/100)

iPDU DC-Redundanzlösung für bis zu 64 PDUs

Im Betrieb ist ein werkzeugloses Wechseln des Controller möglich

Eingangsspannung 230 VAC, 1-Phasig

C13, C19 Ausgänge

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilie	Typ	Produkttyp	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Farbe
EN2316-A	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(12) C13, (4) C19	16	Schwarz
EN2317	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(12) C13, (4) C19	16	Schwarz
EN2326	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(20) C13, (4) C19	24	Schwarz
EN2325	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(20) C13, (4) C19	24	Schwarz
EN2329	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(24) C13, (8) C19	32	Schwarz
EN2337	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(38) C13, (6) C19	44	Schwarz

Katalognummer	Produktfamilie	Typ	Produkttyp	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Farbe
EN2350	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Schwarz
EN2380	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(16) Verriegelung C13/C15, (16) Verriegelung C13/C15/C19/C21	32	Schwarz

Table 2/6

Katalognummer	Schutzschalter	Steckdosen mit Schalter	Anzahl Schutzschalter	Nennleistung	Länge Eingangskabel	Position des Eingangskabels
EN2316-A	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	0			Zuführung von vorn
EN2317	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	0			Zuführung von oben
EN2326	Kein Schutzschalter	Ja	0	3,7 kVA	3m	Zuführung von oben
EN2325	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	3m	Zuführung von oben
EN2329	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	3m	Zuführung von oben
EN2337	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	2			Zuführung von oben
EN2350	20 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	3m	Zuführung von oben
EN2380	20 A, 1-polig, Hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	3m	Zuführung von oben

Table 3/6

Katalognummer	Eingangsspannung	Phase	Max. Stromeingang	Nennspannung	Ein-/Ausschalter im Lieferumfang enthalten	Ausgangsspannung
EN2316-A	100 – 240V	1 PH	3.68 kVA			100 – 240VAC
EN2317	200 – 240V	1 PH	3.68 kVA			200 – 240VAC

Katalognummer	Eingangsspannung	Phase	Max. Stromeingang	Nennspannung	Ein-/Ausschalter im Lieferumfang enthalten	Ausgangsspannung
EN2326	100 – 240V	1 PH	3.68 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2325	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2329	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2337	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA			200 – 240VAC
EN2350	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2380	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Ja	230VAC

Table 4/6						
Katalognummer	Stromstärke (herabgesetzte Stromstärke)	Steckertyp	Rack-Einheiten	Abnehmbares Eingangskabel	Messtyp	Material
EN2316-A	20 A (16 A) Nordamerika, 16 A International	C20	0U	Ja	Eingang	
EN2317	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Nein	Eingang	
EN2326	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Ja	Eingang	Stahl
EN2325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Eingang	Stahl
EN2329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Eingang	Stahl
EN2337	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Eingang	
EN2350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Eingang	Stahl
EN2380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Eingang	Stahl

Table 5/6

Katalognummer	Oberfläche	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Anzahl Verpackungen
EN2316-A						1
EN2317						1
EN2326	Pulverbeschichtet	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EN2325	Pulverbeschichtet	1750mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EN2329	Pulverbeschichtet	1750mm	52mm	53mm	8.52kg	1
EN2337						1
EN2350	Pulverbeschichtet	1490mm	56mm	75mm	9.12kg	1
EN2380	Pulverbeschichtet	1490mm	56mm	75mm		1

Table 6/6

Katalognummer	Unterbrechungsbewertung	Schnelles Schiff
EN2316-A	5kAIC	No
EN2317	5kAIC	No
EN2326	5kAIC	No
EN2325	5kAIC	No
EN2329	5kAIC	No
EN2337	5kAIC	No
EN2350	5kAIC	No
EN2380	5kAIC	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE