

# Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Stahlstrukturen

## Data Solutions



### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Das Gelenkelement passt zu Gewindestangen der Größe M10 oder M12

Montage an Stahlteilen mit selbstschneidender Schraube

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche              | Stangengröße (RS) | Flanschstärke (FT) | Höhe (H) |
|---------------|---------------|----------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| CSBBRS1MEG    | 402239        | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt | 10, 12            | 2.7 – 12.7mm       | 28.2mm   |

Table 2/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Länge (L) | Breite (W) | Schraubendurchmesser (Sc) | Schraubenlänge (L) |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------|--------------------|
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------|--------------------|

|            |        |        |        |       |      |
|------------|--------|--------|--------|-------|------|
| CSBBRS1MEG | 402239 | 40.4mm | 26.9mm | 2.7mm | 32mm |
|------------|--------|--------|--------|-------|------|

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die strukturellen Befestigungen der Strangleitung dienen nur zur Aussteifung und nicht zur Aufhängung von Sprinklerrohren.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**