

Frontplatte mit starrem Aushebegriff, ungeschirmt, Grau



Steckbaugruppe, mit starrem Griff und flacher Frontplatte. Der graue Griff ist an der Frontplatte montiert.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Flache, ungeschirmte Frontplatte

Griff ohne Aushebefunktion

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Frontbeschichtung
20818-017	3U	3HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschaubare Front	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Frontbeschichtung
20818-018	3U	4HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-019	3U	5HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-020	3U	6HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-021	3U	7HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-022	3U	8HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-023	3U	10HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-024	3U	12HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-025	6U	4HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-026	6U	5HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-027	6U	6HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-028	6U	8HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-029	6U	10HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-120	6U	12HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-162	6U	7HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert

Table 2/3

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entflammbarkeitsklasse	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)
20818-017	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entflammbarkeitsklasse	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)
20818-018	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	128.4mm
20818-019	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	128.4mm
20818-020	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	128.4mm
20818-021	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	128.4mm
20818-022	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	128.4mm
20818-023	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	128.4mm
20818-024	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	128.4mm
20818-025	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	261.8mm
20818-026	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	261.8mm
20818-027	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	261.8mm
20818-028	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	261.8mm

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entflammbarkeitsklasse	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)
20818-029	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm
20818-120	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm
20818-162	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm

Table 3/3

Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
20818-017	14.9mm	No
20818-018	20mm	No
20818-019	25mm	No
20818-020	30.1mm	No
20818-021	35.2mm	No
20818-022	40.3mm	No
20818-023	50.5mm	No
20818-024	60.6mm	No
20818-025	20mm	No
20818-026	25mm	No
20818-027	30.1mm	No
20818-028	40.3mm	No

Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
20818-029	50.5mm	No
20818-120	60.6mm	No
20818-162	35.2mm	No

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff	Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff	Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff	Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.