


Trennbares PEN-System



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Dediziertes Produkt zur Trennung von PEN zu PE + N

Einzigartige Lösung für TN-C / TN-S-Netzwerke

Sicher abschaltbares System

Klare Bezeichnung

Verhindert Messfehler

Vermeidet Verbindungsfehler

Inklusive Schutzschirmaufkleber in 12 Sprachen

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht	Max. Bemessungsstrom, IEC	Gewindegröße (TS)	Stromschienenbreite	Stromschienen dicke
PEN-D100	568805	IEC® 60439.1, IEC 61439.1	250A	M8	20 mm	5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht	Max. Bemessungsstrom, IEC	Gewindegröße (TS)	Stromschienenbreite	Stromschienen dicke
PEN-D75	568800	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	125A	M6	15 mm	5 mm
PEN-D300	568810	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	630A	M10	30 mm	10 mm

Table 2/2						
Katalognummer	Artikelnummer	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	A	B
PEN-D100	568805	68.2mm	170 mm	128 mm	100 mm	112.5 mm
PEN-D75	568800	68.2mm	120 mm	96 mm	100 mm	75 mm
PEN-D300	568810	78.2mm	170 mm	128 mm	100 mm	112.5 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE