

# nVent ERIFLEX Flexbus HCBC Platte mit PE Anschluss



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Massive verzinnte Verbinder ergeben einen gut leitenden Kontakt und schützen das Geflecht während der Montage

Die HCBC-Platte ermöglicht, dass die Isolierung des Flexbus-Leiters die Anschlussfläche überlappt

HCBC-Platte mit PE-Anschluss ermöglicht das Hinzufügen eines Leiters zur Verbindung von Neutralleiter und Masse/Erde

Verzinnertes Kupfer erlaubt den Anschluss von Kupfer- oder Aluminiumleitern

Schnell und leicht zu installieren

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Kupfer

**Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | A | B | C | D | E |
|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
|---------------|---------------|---|---|---|---|---|

|                |        |        |        |       |       |       |
|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| FLEXPLATE50PE  | 508182 | 65 mm  | 100 mm | 45 mm | 41 mm | 70 mm |
| FLEXPLATE100PE | 508183 | 115 mm | 100 mm | 45 mm | 51 mm | 70 mm |


Table 2/2

| Katalognummer  | Artikelnummer | Lochgröße 1 (HS1) | Lochgröße 2 (HS2) | Dicke (T) | Leitergröße                        | Stückgewicht |
|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| FLEXPLATE50PE  | 508182        | 10.5 mm           | 14.5 mm           | 5 mm      | 220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm² | 0.49 kg      |
| FLEXPLATE100PE | 508183        | 12.5 mm           | 18.5 mm           | 5 mm      | 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²        | 0.71 kg      |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für den ordnungsgemäßen Anschluss des Flexbus-Leiters ist die Verwendung der HCBC-Klemme in Verbindung mit der HCBC-Platte zwingend erforderlich.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**