


Großer Polycarbonat-Klemmenkästen, OPCP



Der Polycarbonat-Klemmenkasten OPCP mit Schutzart IP 66, 67 kann in der Tiefe erweitert werden. Er ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Tiefere Komponenten können installiert werden, wenn der Aufsetzrahmen OPCP-EE verwendet wird. Die OPCP-Baureihe eignet sich dank ihrer Beständigkeit gegen UV-Strahlung gut für den Innen- und Außenbereich, selbst an Orten mit direktem Sonnenlicht. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.

INDUSTRIE-STANDARDS

CE UKCA

GOST

IP

MERKMALE

Beschreibung: Polycarbonat-Klemmenkästen, halogenfrei, für Außenanwendung geeignet. Hohe UV-Resistenz. Selbstverlöschend.

Material: Polycarbonat.

Dichtung: Polyurethan (PUR) Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C.

Entflammbarkeit: UL746C 5V.

Schutzart: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Oberfläche: RAL 7035.

Zertifikate: CE, GOST. Bezügl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang: Gehäusekorpus, Deckel und Deckelschrauben aus Polyamid und Montageschrauben.

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115


SPEZIFIKATIONEN

Farbe: Hellgrau
Material: Polycarbonat
Farbcode: RAL 7035
Oberfläche: Glatt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Abdeckungsart	Max. Montagetiefe	Gewicht
OPCP202013GE	200mm	200mm	132mm	Grau	115mm	1.3kg
OPCP202013TE	200mm	200mm	132mm	Farblos	115mm	1.3kg
OPCP203013GE	200mm	300mm	132mm	Grau	115mm	1.7kg
OPCP203013TE	200mm	300mm	132mm	Farblos	115mm	1.7kg
OPCP204013GE	200mm	400mm	132mm	Grau	115mm	2kg
OPCP204013TE	200mm	400mm	132mm	Farblos	115mm	2kg
OPCP304013TE	300mm	400mm	132mm	Farblos	115mm	2kg
OPCP303013TE	300mm	300mm	132mm	Farblos	115mm	2.1kg
OPCP303013GE	300mm	300mm	132mm	Grau	115mm	2.2kg
OPCP304013GE	300mm	400mm	132mm	Grau	115mm	2.7kg
OPCP306013TE	300mm	600mm	132mm	Farblos	115mm	3.5kg
OPCP306013GE	300mm	600mm	132mm	Grau	115mm	3.6kg
OPCP406013GE	400mm	600mm	132mm	Grau	115mm	4.5kg
OPCP406013TE	400mm	600mm	132mm	Farblos	115mm	4.5kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE