

# Band-Leiter



## MERKMALE

Geringere Impedanz als äquivalente Rund-Leiter

Zur Verwendung für Blitzableiter in Blitzschutzsystemen oder Erdungsanwendungen

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material  | Oberfläche | Breite (W) | Dicke (T) | Länge (L) |
|---------------|---------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| FAT-253-50    | 710740        | Aluminium | Blank      | 25 mm      | 3 mm      | 50m       |
| TCEC30230     | 197650        | Kupfer    | Blank      | 30 mm      | 2 mm      | 30m       |
| TCECT30230    | 197710        | Kupfer    | Verzinkt   | 30 mm      | 2 mm      | 30m       |
| TCECT30275    | 545200        | Kupfer    | Verzinkt   | 30 mm      | 2 mm      | 75m       |
| TC-EC-2530-50 | 710510        | Kupfer    | Blank      | 25 mm      | 3 mm      | 50m       |
| TC-ECT-253    | 197720        | Kupfer    | Verzinkt   | 25 mm      | 3 mm      | 30m       |
| TCEC25325     | 710515        | Kupfer    | Blank      | 25 mm      | 3 mm      | 25m       |

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                   | Oberfläche    | Breite (W) | Dicke (T) | Länge (L) |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| TCECT25250    | 197661        | Kupfer                     | Verzinnt      | 25 mm      | 2 mm      | 50m       |
| TCECT25350    | 197715        | Kupfer                     | Verzinnt      | 25 mm      | 3 mm      | 50m       |
| TCECT30250    | 197654        | Kupfer                     | Verzinnt      | 30 mm      | 2 mm      | 50m       |
| TCHGSP303530  | 197810        | Stahl                      | Feuerverzinkt | 30 mm      | 3.5 mm    | 30m       |
| TCHSS303530   | 197676        | Edelstahl 316L (EN 1.4404) | Blank         | 30 mm      | 3.5 mm    | 30m       |
| TCHSS303550   | 197677        | Edelstahl 316L (EN 1.4404) | Blank         | 30 mm      | 3.5 mm    | 50m       |
| TCHSSP303550  | 197675        | Edelstahl 304 (EN 1.4301)  | Blank         | 30 mm      | 3.5 mm    | 50m       |
| TCEC50430     | 197665        | Kupfer                     | Blank         | 50 mm      | 4 mm      | 30m       |
| TCECT5060     |               | Kupfer                     | Verzinnt      | 50 mm      | 6 mm      | 20m       |
| TCEC50620     | 710580        | Kupfer                     | Blank         | 50 mm      | 6 mm      | 20m       |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Stückgewicht | Entspricht     |
|---------------|---------------|--------------|----------------|
| FAT-253-50    | 710740        | 0.21 kg      |                |
| TCEC30230     | 197650        | 0.53 kg      |                |
| TCECT30230    | 197710        | 0.53 kg      | IEC EN 62561-2 |
| TCECT30275    | 545200        | 0.53 kg      | IEC EN 62561-2 |
| TC-EC-2530-50 | 710510        | 0.67 kg      | IEC EN 62561-2 |
| TC-ECT-253    | 197720        | 0.67 kg      | IEC EN 62561-2 |


| Katalognummer | Artikelnummer | Stückgewicht | Entspricht     |
|---------------|---------------|--------------|----------------|
| TCEC25325     | 710515        | 0.67 kg      | IEC EN 62561-2 |
| TCECT25250    | 197661        | 0.45 kg      |                |
| TCECT25350    | 197715        | 0.67 kg      | IEC EN 62561-2 |
| TCECT30250    | 197654        | 0.53 kg      |                |
| TCHGSP303530  | 197810        | 0.82 kg      |                |
| TCHSS303530   | 197676        | 0.84 kg      |                |
| TCHSS303550   | 197677        | 0.84 kg      |                |
| TCHSSP303550  | 197675        | 0.84 kg      |                |
| TCEC50430     | 197665        | 1.78 kg      |                |
| TCECT5060     |               | 2.68 kg      | IEC EN 62561-2 |
| TCEC50620     | 710580        | 2.67 kg      |                |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Auftragsgeschnittene (CTO) Längen sind für einen zusätzlichen Aufpreis erhältlich.

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28 ').

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE