


CABS Verteilerschienenhalterung Bausatz



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Für alle Verteilerschienenarten

Verbesserung der Biegefestigkeit durch Verzahnen oder Stapeln zweier Profile

Schnelle, einfache Installation

Halogenfreie Isolatoren

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsstrom bei typischer Anwendung:	400 - 4500 A
Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui):	1000;1500
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Entflammbarkeitsklasse:	UL® 94V-0
Arbeitstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Entspricht	Stromschienen pro Phase	Stromschienen breite	Stromschienen dicke
---------------	---------------	----------	------------	-------------------------	----------------------	---------------------

CABS4-5TN-400	549310	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stahl	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS4-5TN-600	549260	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stahl	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS2-10TN- 400	549320	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stahl	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm
CABS2-10TN- 600	549270	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stahl	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm

Table 2/3


Katalognummer	Artikelnummer	Tiefe (D)	Breite (W)	A	B	C
CABS4-5TN-400	549310	39mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm
CABS4-5TN-600	549260	39mm	550 mm	500 mm	75 - 125 mm	525 mm
CABS2-10TN- 400	549320	39mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm
CABS2-10TN- 600	549270	39mm	550 mm	500 mm	75 - 125 mm	525 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
CABS4-5TN-400	549310	0.8 kg
CABS4-5TN-600	549260	0.84 kg
CABS2-10TN-400	549320	0.77 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
CABS2-10TN-600	549270	0.81 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE