

# Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit  
Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign



## MERKMALE

Enlogic EN5xxx Intelligente Stromverteilungs-Einheiten überwachen die Eingangsleistung der gesamten PDU und bieten Überwachung einzelner Ausgänge sowie Überwachung auf Ebene der Abrechnungseinheit

Datenanzeige mit hoher Sichtbarkeit und interaktive Grafikanzeige

Messung der Leistungsschalterlasten über redundante Einspeisungen, um versehentliche Ausfallzeiten zu vermeiden

Ermöglicht intelligenten Lastausgleich für Energieeffizienz und maximale Kapazitätsauslastung

Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und redundantes Ethernet (10/100)

iPDU DC-Redundanzlösung für bis zu 64 PDUs

Im Betrieb ist ein werkzeugloses Wechseln des Controller möglich

Eingangsspannung 230 VAC, 1-Phasig

C13, C19 Ausgänge

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/6

| Katalognummer | Produktfamilie | Typ              | Produkttyp    | Typ Buchse        | Anzahl Buchsen | Farbe   |
|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|---------|
| EN5403        | Enlogic        | Intelligente PDU | Buchsenleiste | (30) C13, (6) C19 | 36             | Schwarz |
| EN5325        | Enlogic        | Intelligente PDU | Buchsenleiste | (20) C13, (4) C19 | 24             | Schwarz |
| EN5329        | Enlogic        | Intelligente PDU | Buchsenleiste | (24) C13, (8) C19 | 32             | Schwarz |
| EN5337        | Enlogic        | Intelligente PDU | Buchsenleiste | (38) C13, (6) C19 | 44             | Schwarz |

Table 2/6

| Katalognummer | Schutzschalter | Steckdosen mit Schalter | Anzahl Schutzschalter | Bemessungsstrom | Nennleistung | Position des Eingangskabels |
|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|

|        |                          |      |   |     |         |                       |
|--------|--------------------------|------|---|-----|---------|-----------------------|
| EN5403 | 16 A, 1-polig,<br>Hy-Mag | Nein | 0 |     |         | Zuführung von<br>oben |
| EN5325 | 16 A, 1-polig,<br>Hy-Mag | Nein | 2 |     | 7,4 kVA | Zuführung von<br>oben |
| EN5329 | 16 A, 1-polig,<br>Hy-Mag | Nein | 2 |     | 7,4 kVA | Zuführung von<br>oben |
| EN5337 | 16 A, 1-polig,<br>Hy-Mag | Nein | 2 | 32A |         | Zuführung von<br>oben |

Table 3/6

| Katalognumme<br>r | Eingangsspann<br>ung | Phase      | Unterbrechung<br>sbewertung | Max.<br>Stromeingang | Nennspannung | Ein-<br>/Ausschalter<br>im<br>Lieferumfang<br>enthalten |
|-------------------|----------------------|------------|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| EN5403            | 400V                 | 3 PH Stern | 5kAIC                       | 11.0 kVA             |              |                                                         |
| EN5325            | 200 – 240V           | 1 PH       | 5kAIC                       | 7.44 kVA             | 230V         | Nein                                                    |
| EN5329            | 200 – 240V           | 1 PH       | 5kAIC                       | 7.44 kVA             | 230V         | Nein                                                    |
| EN5337            | 200 – 240V           | 1 PH       | 5kAIC                       | 7.44 kVA             |              |                                                         |

Table 4/6

| Katalognumme<br>r | Ausgangsspann<br>nung | Stromstärke<br>(herabgesetzte<br>Stromstärke) | Steckertyp                | Rack-Einheiten | Abnehmbares<br>Eingangskabel | Messtyp |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|---------|
| EN5403            | 200 – 240VAC          | 32 A                                          | IEC 60309<br>516P6 (IP44) | 0U             | Nein                         | Auslass |
| EN5325            | 230VAC                | 32 A                                          | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | 0U             | Nein                         | Auslass |
| EN5329            | 230VAC                | 32 A                                          | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | 0U             | Nein                         | Auslass |
| EN5337            | 200 – 240VAC          | 32 A                                          | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | 0U             | Nein                         | Auslass |

Table 5/6

| Katalognumme<br>r | Material | Oberfläche | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht |
|-------------------|----------|------------|------|--------|-------|---------|
|-------------------|----------|------------|------|--------|-------|---------|

|        |       |                   |        |      |      |        |
|--------|-------|-------------------|--------|------|------|--------|
| EN5403 |       |                   |        |      |      |        |
| EN5325 | Stahl | Pulverbeschichtet | 1780mm | 52mm | 53mm | 8.82kg |
| EN5329 | Stahl | Pulverbeschichtet | 1780mm | 52mm | 53mm | 8.52kg |
| EN5337 |       |                   |        |      |      |        |

Table 6/6

| Katalognummer | Anzahl Verpackungen | Länge Eingangskabel | Schnelles Schiff |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------|
| EN5403        | 1                   |                     | No               |
| EN5325        | 1                   | 3m                  | No               |
| EN5329        | 1                   | 3m                  | No               |
| EN5337        | 1                   |                     | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**