

# Frontplatte mit IET-Griff, geschirmt (Textildichtung), Schwarz, 6 HE



Steckbaugruppen-Bausatz mit schwarzem IEL-Einhebe-/Aushebegriff, 3 HE, Frontmontage. Die U-förmige Frontplatte ermöglicht die Abschirmung mit einer Textildichtung.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)

Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)

Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet

Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

## SPEZIFIKATIONEN

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Höhe Gestell:</b>  | 6U                                     |
| <b>Material:</b>      | Aluminium                              |
| <b>Oberfläche:</b>    | Eloxiert; Passiviert                   |
| <b>Produkttyp:</b>    | Frontplatte                            |
| <b>Typ:</b>           | Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe) |
| <b>EMV-Schirmung:</b> | Ja                                     |

Table 1/2

| Katalognummer | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Grifftyp | Befestigung         | Typ EMV-Dichtung | Frontbeschichtung |
|---------------|----------------|---------------------|----------|---------------------|------------------|-------------------|
| 20848-766     | 4HP            | 1                   | IET      | Anschraubbare Front | Textil           | Eloxiert          |
| 20848-768     | 12HP           | 1                   | IET      | Anschraubbare Front | Textil           | Eloxiert          |
| 20848-767     | 8HP            | 1                   | IET      | Anschraubbare Front | Textil           | Eloxiert          |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Entspricht                                                       | Höhe    | Breite | Schnelles Schiff |
|---------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|
| 20848-766     | Geätzt               | Nein              | IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-10 3, IEEE 1101.1/11 | 261.8mm | 20mm   | No               |
| 20848-768     | Geätzt               | Nein              | IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-10 3, IEEE 1101.1/11 | 261.8mm | 60.6mm | No               |
| 20848-767     | Geätzt               | Nein              | IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-10 3, IEEE 1101.1/11 | 261.8mm | 40.3mm | No               |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**