

# RatiopacPRO Style, Front- und Heckblende umlaufend, serienmäßig verschraubt



Das vielseitige RatiopacPRO Style Desktopgehäuse verfügt über ein Schutzrahmendesign, ein Gummistreifen und verschiedene Konfigurationsoptionen.

Die Front- und Rückblenden mit Gummistreifenoption für oben und unten bieten Steckverbinderschutz und integrierte Stapelfähigkeit. Das zirkulierende Gummistreifendesign schützt Ecken und ist ideal für kleinere mobile Gehäuse. For larger equipment, the Front Handle offers convenient carrying and rear connector protection.

Für 19"-Komponenten mit Führungsschienen oder proprietären Komponenten mit einer Montageplatte, erfüllt RatiopacPRO Style Ihre spezifischen Anforderungen.

## MERKMALE

Desktopgehäuse mit Schutzrahmendesign und Gummistreifen rund um den Rahmen, für noch mehr Schutz

Gehäuse für 19"-Komponenten (Führungsschienen) oder proprietäre Komponenten (Montageplatte)

Für die Etablierung einer EMV-Schirmung, müssen dem Gehäuse zusätzliche Komponenten hinzugefügt werden

Front- und Rückseite für die Frontplattenmontage mit Halsschrauben und Nippel vorbereitet

Perforierte Bodenblende zur Luftkühlung

Keine sichtbaren Schrauben, Verkleidungsteile ohne Werkzeug abnehmbar

Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm und 340 mm (je nach Gehäusetiefe)

## SPEZIFIKATIONEN

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Produkttyp:</b>     | Gehäuse                                 |
| <b>Typ:</b>            | Gehäuse für einzelne Elektronikbauteile |
| <b>Produktfamilie:</b> | RatiopacPRO Style                       |

Table 1/3

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Nutzbare Höhe | Nutzbare Breite |
|---------------|--------------|----------------|-------|---------------------|---------------|-----------------|
| 24581-621     | 6U           | 42HP           | 354mm | 1                   | 245.7mm       | 213.9mm         |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Nutzbare Höhe | Nutzbare Breite |
|---------------|--------------|----------------|-------|---------------------|---------------|-----------------|
| 24581-622     | 6U           | 42HP           | 418mm | 1                   | 245.7mm       | 213.9mm         |
| 24581-630     | 6U           | 63HP           | 298mm | 1                   | 245.7mm       | 320.6mm         |
| 24581-631     | 6U           | 63HP           | 354mm | 1                   | 245.7mm       | 320.6mm         |
| 24581-632     | 6U           | 63HP           | 418mm | 1                   | 245.7mm       | 320.6mm         |
| 24581-640     | 6U           | 84HP           | 298mm | 1                   | 245.7mm       | 427.3mm         |
| 24581-641     | 6U           | 84HP           | 354mm | 1                   | 245.7mm       | 427.3mm         |
| 24581-642     | 6U           | 84HP           | 418mm | 1                   | 245.7mm       | 427.3mm         |
| 24581-643     | 6U           | 84HP           | 478mm | 1                   | 245.7mm       | 427.3mm         |
| 24581-210     | 2U           | 28HP           | 298mm | 1                   | 67.9mm        | 142.8mm         |
| 24581-211     | 2U           | 28HP           | 354mm | 1                   | 67.9mm        | 142.8mm         |
| 24581-220     | 2U           | 42HP           | 298mm | 1                   | 67.9mm        | 213.9mm         |
| 24581-221     | 2U           | 42HP           | 354mm | 1                   | 67.9mm        | 213.9mm         |
| 24581-222     | 2U           | 42HP           | 418mm | 1                   | 67.9mm        | 213.9mm         |
| 24581-230     | 2U           | 63HP           | 298mm | 1                   | 67.9mm        | 320.6mm         |
| 24581-231     | 2U           | 63HP           | 354mm | 1                   | 67.9mm        | 320.6mm         |
| 24581-232     | 2U           | 63HP           | 418mm | 1                   | 67.9mm        | 320.6mm         |
| 24581-240     | 2U           | 84HP           | 298mm | 1                   | 67.9mm        | 427.3mm         |
| 24581-241     | 2U           | 84HP           | 354mm | 1                   | 67.9mm        | 427.3mm         |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Nutzbare Höhe | Nutzbare Breite |
|---------------|--------------|----------------|-------|---------------------|---------------|-----------------|
| 24581-242     | 2U           | 84HP           | 418mm | 1                   | 67.9mm        | 427.3mm         |
| 24581-243     | 2U           | 84HP           | 478mm | 1                   | 67.9mm        | 427.3mm         |
| 24581-310     | 3U           | 28HP           | 298mm | 1                   | 112.3mm       | 142.8mm         |
| 24581-311     | 3U           | 28HP           | 354mm | 1                   | 112.3mm       | 142.8mm         |
| 24581-320     | 3U           | 42HP           | 298mm | 1                   | 112.3mm       | 213.9mm         |
| 24581-321     | 3U           | 42HP           | 354mm | 1                   | 112.3mm       | 213.9mm         |
| 24581-322     | 3U           | 42HP           | 418mm | 1                   | 112.3mm       | 213.9mm         |
| 24581-330     | 3U           | 63HP           | 298mm | 1                   | 112.3mm       | 320.6mm         |
| 24581-331     | 3U           | 63HP           | 354mm | 1                   | 112.3mm       | 320.6mm         |
| 24581-332     | 3U           | 63HP           | 418mm | 1                   | 112.3mm       | 320.6mm         |
| 24581-340     | 3U           | 84HP           | 298mm | 1                   | 112.3mm       | 427.3mm         |
| 24581-341     | 3U           | 84HP           | 354mm | 1                   | 112.3mm       | 427.3mm         |
| 24581-342     | 3U           | 84HP           | 418mm | 1                   | 112.3mm       | 427.3mm         |
| 24581-343     | 3U           | 84HP           | 478mm | 1                   | 112.3mm       | 427.3mm         |
| 24581-420     | 4U           | 42HP           | 298mm | 1                   | 156.8mm       | 213.9mm         |
| 24581-421     | 4U           | 42HP           | 354mm | 1                   | 156.8mm       | 213.9mm         |
| 24581-422     | 4U           | 42HP           | 418mm | 1                   | 156.8mm       | 213.9mm         |
| 24581-430     | 4U           | 63HP           | 298mm | 1                   | 156.8mm       | 320.6mm         |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Nutzbare Höhe | Nutzbare Breite |
|---------------|--------------|----------------|-------|---------------------|---------------|-----------------|
| 24581-431     | 4U           | 63HP           | 354mm | 1                   | 156.8mm       | 320.6mm         |
| 24581-432     | 4U           | 63HP           | 418mm | 1                   | 156.8mm       | 320.6mm         |
| 24581-440     | 4U           | 84HP           | 298mm | 1                   | 156.8mm       | 427.3mm         |
| 24581-441     | 4U           | 84HP           | 354mm | 1                   | 156.8mm       | 427.3mm         |
| 24581-442     | 4U           | 84HP           | 418mm | 1                   | 156.8mm       | 427.3mm         |
| 24581-443     | 4U           | 84HP           | 478mm | 1                   | 156.8mm       | 427.3mm         |
| 24581-620     | 6U           | 42HP           | 298mm | 1                   | 245.7mm       | 213.9mm         |

Table 2/3

| Katalognummer | Frontrahmenkonstruktion          | Kühloption | Entspricht                                                                  | EMV-Schirmung      | Oberfläche                              | Höhe  |
|---------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------|
| 24581-621     | Seitenverkleidung, Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11 | Nein (nachrüstbar) | Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet | 290mm |
| 24581-622     | Seitenverkleidung, Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11 | Nein (nachrüstbar) | Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet | 290mm |
| 24581-630     | Seitenverkleidung, Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11 | Nein (nachrüstbar) | Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet | 290mm |
| 24581-631     | Seitenverkleidung, Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11 | Nein (nachrüstbar) | Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet | 290mm |

| Katalognummer | Frontrahmenkonstruktion             | Kühloption | Entspricht                                                                           | EMV-Schirmung         | Oberfläche                                    | Höhe  |
|---------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 24581-632     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 290mm |
| 24581-640     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 290mm |
| 24581-641     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 290mm |
| 24581-642     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 290mm |
| 24581-643     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 290mm |
| 24581-210     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 112mm |
| 24581-211     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 112mm |

| Katalognummer | Frontrahmenkonstruktion             | Kühloption | Entspricht                                                                         | EMV-Schirmung         | Oberfläche                                    | Höhe  |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 24581-220     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 112mm |
| 24581-221     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 112mm |
| 24581-222     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 112mm |
| 24581-230     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 112mm |
| 24581-231     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 112mm |
| 24581-232     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 112mm |
| 24581-240     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 112mm |

| Katalognummer | Frontrahmenkonstruktion             | Kühloption | Entspricht                                                                         | EMV-Schirmung         | Oberfläche                                    | Höhe  |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 24581-241     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 112mm |
| 24581-242     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 112mm |
| 24581-243     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 112mm |
| 24581-310     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 157mm |
| 24581-311     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 157mm |
| 24581-320     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 157mm |
| 24581-321     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 157mm |

| Katalognummer | Frontrahmenkonstruktion             | Kühloption | Entspricht                                                                         | EMV-Schirmung         | Oberfläche                                    | Höhe  |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 24581-322     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 157mm |
| 24581-330     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 157mm |
| 24581-331     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 157mm |
| 24581-332     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 157mm |
| 24581-340     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 157mm |
| 24581-341     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 157mm |
| 24581-342     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-101,<br>IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 157mm |

| Katalognummer | Frontrahmenkonstruktion             | Kühloption | Entspricht                                                                           | EMV-Schirmung         | Oberfläche                                    | Höhe  |
|---------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 24581-343     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 157mm |
| 24581-420     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 201mm |
| 24581-421     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 201mm |
| 24581-422     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 201mm |
| 24581-430     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 201mm |
| 24581-431     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 201mm |
| 24581-432     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 201mm |

| Katalognummer | Frontrahmenkonstruktion             | Kühloption | Entspricht                                                                           | EMV-Schirmung         | Oberfläche                                    | Höhe  |
|---------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 24581-440     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 201mm |
| 24581-441     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 201mm |
| 24581-442     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 201mm |
| 24581-443     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 201mm |
| 24581-620     | Seitenverkleidung,<br>Modulschienen | Ja         | IEC 60297-3-10 1,<br>IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1,<br>IEEE 1101.10,<br>IEEE 1101.11 | Nein<br>(nachrüstbar) | Eloxiert,<br>Passiviert,<br>Pulverbeschichtet | 290mm |

Table 3/3

| Katalognummer | Material  | Schutzart | Statische Last | Breite  | Schnelles Schiff |
|---------------|-----------|-----------|----------------|---------|------------------|
| 24581-621     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 247.5mm | No               |
| 24581-622     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 247.5mm | No               |
| 24581-630     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 354.2mm | No               |
| 24581-631     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 354.2mm | No               |
| 24581-632     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 354.2mm | No               |

| Katalognummer | Material  | Schutzart | Statische Last | Breite  | Schnelles Schiff |
|---------------|-----------|-----------|----------------|---------|------------------|
| 24581-640     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 460.9mm | No               |
| 24581-641     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 460.9mm | No               |
| 24581-642     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 460.9mm | No               |
| 24581-643     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 460.9mm | No               |
| 24581-210     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 176.4mm | No               |
| 24581-211     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 176.4mm | No               |
| 24581-220     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 247.5mm | No               |
| 24581-221     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 247.5mm | No               |
| 24581-222     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 247.5mm | No               |
| 24581-230     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 354.2mm | No               |
| 24581-231     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 354.2mm | No               |
| 24581-232     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 354.2mm | No               |
| 24581-240     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 460.9mm | No               |
| 24581-241     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 460.9mm | No               |
| 24581-242     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 460.9mm | No               |
| 24581-243     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 460.9mm | No               |
| 24581-310     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 176.4mm | No               |
| 24581-311     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 176.4mm | No               |

| Katalognummer | Material  | Schutzart | Statische Last | Breite  | Schnelles Schiff |
|---------------|-----------|-----------|----------------|---------|------------------|
| 24581-320     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 247.5mm | No               |
| 24581-321     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 247.5mm | No               |
| 24581-322     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 247.5mm | No               |
| 24581-330     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 354.2mm | No               |
| 24581-331     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 354.2mm | No               |
| 24581-332     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 354.2mm | No               |
| 24581-340     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 460.9mm | No               |
| 24581-341     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 460.9mm | No               |
| 24581-342     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 460.9mm | No               |
| 24581-343     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 460.9mm | No               |
| 24581-420     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 247.5mm | No               |
| 24581-421     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 247.5mm | No               |
| 24581-422     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 247.5mm | No               |
| 24581-430     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 354.2mm | No               |
| 24581-431     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 354.2mm | No               |
| 24581-432     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 354.2mm | No               |
| 24581-440     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 460.9mm | No               |
| 24581-441     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 460.9mm | No               |

| Katalognummer | Material  | Schutzart | Statische Last | Breite  | Schnelles Schiff |
|---------------|-----------|-----------|----------------|---------|------------------|
| 24581-442     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 460.9mm | No               |
| 24581-443     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 460.9mm | No               |
| 24581-620     | Aluminium | IP30      | 25kg           | 247.5mm | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Informationen zu nutzerdefinierten Konfigurationen (Farben, Größen usw.) erhalten Sie von unserem Online-Konfigurator (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Modifizierungsservice für kundenspezifische Versionen auf Anfrage (spezielle Farben, Größen, Ausschnitte usw.).

Montageservice ab Losgröße 1.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**