


VMEbus ADC / MDC J1 Backplane



Die VMEbus Backplanes von nVent SCHROFF verfügen aufgrund der Keramikkondensatoren und der SMD-Fertigungstechnologie über hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und sehr hohe MTBF-Werte.

MERKMALE

Nach der Norm ANSI/VITA 1-1994 VME64

3 HE mit J1 Ebene

Verbindung oder Trennung von Digital-GND und Chassis-GND kann über eine Schraube geändert werden

Aktive/passive Terminierung, über Jumper umschaltbar; passive Terminierung voreingestellt

Automatic daisy chain (ADC)

Einspeisung der Versorgungsspannungen über Powerbugs (Ringöse M4) oder FASTON

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Systemslot	Breite Slot
23001-103	Rückwandplatine	3	3U	VMEbus, J1, mit ADC	Slot 1 links	4HP
23001-104	Rückwandplatine	4	3U	VMEbus, J1, mit ADC	Slot 1 links	4HP
23001-105	Rückwandplatine	5	3U	VMEbus, J1, mit ADC	Slot 1 links	4HP
23001-106	Rückwandplatine	6	3U	VMEbus, J1, mit ADC	Slot 1 links	4HP
23001-110	Rückwandplatine	10	3U	VMEbus, J1, mit ADC	Slot 1 links	4HP

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Systemslot	Breite Slot
23001-112	Rückwandplatine	12	3U	VMEbus, J1, mit ADC	Slot 1 links	4HP
23001-113	Rückwandplatine	13	3U	VMEbus, J1, mit ADC	Slot 1 links	4HP
23001-120	Rückwandplatine	20	3U	VMEbus, J1, mit ADC	Slot 1 links	4HP
23001-121	Rückwandplatine	21	3U	VMEbus, J1, mit ADC	Slot 1 links	4HP
23001-109	Rückwandplatine	9	3U	VMEbus, J1, mit ADC	Slot 1 links	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Steckverbindertyp	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbindertyp	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
23001-103	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	1	No
23001-104	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	1	No
23001-105	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	1	No
23001-106	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	1	No
23001-110	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	1	No
23001-112	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	1	No
23001-113	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	1	No
23001-120	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	1	No

Katalognummer	Steckverbindertyp	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbindertyp	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
23001-121	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	1	No
23001-109	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE