


TRS Vierpoliger Verteilerblock, 160 A



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfache Befestigung auf asymmetrischer DIN-Schiene oder Befestigung mit Schrauben

Inklusive Schrauben für Ausgangsverbindungen

Transparente Schutzhülle

Leichte Zugänglichkeit zur Verkabelung

Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN


Katalognummer	TRS-160A
Artikelnummer	563160
Material	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglass
Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui)	630
Spitzen-Kurzschlussstrom (Ipk)	34kA

Katalognummer	TRS-160A
Halte-Kurzzeitstrom (I _{cw}) 1 s	13.2kA
Anzahl Anschlüsse Netzseite	2
Anzahl Anschlüsse Lastseite	4
Lochgröße (HS)	8 mm
Gewindegröße (TS)	M6
Tiefe (D)	68mm
Höhe (H)	150 mm
Breite (W)	230 mm
Stückgewicht	1.15 kg
Entflammbarkeitsklasse	UL® 94V-0
Entspricht	IEC® 60439.1 IEC 61439,1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE