

# Metallische Bohrungs dichtungen



Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals. Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.

## INDUSTRIE-STANDARDS

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 (MS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

## MERKMALE

Ölbeständige Dichtung im Lieferumfang enthalten

Available in multiple colors and sizes

Steel model has plated stud (10-32x5/8) and wing nut

Stainless steel model has 300 series stainless steel stud (10-24x5/8) and wing nut

## SPEZIFIKATIONEN

| Table 1/1     |               |                       |          |          |       |                 |
|---------------|---------------|-----------------------|----------|----------|-------|-----------------|
| Katalognummer | Material      | Oberfläche            | Farbe    | Farbcode | Dicke | Lochdurchmesser |
| AS056M        | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Grau     | ANSI 61  | 1.5mm | 14mm max        |
| AS056MSS      | Edelstahl 304 | Poliert               |          |          | 1.5mm | 14mm max        |
| ASPBGSS       | Edelstahl 304 | Poliert               |          |          | 1.5mm | 22mm max        |
| AS050         | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Grau     | ANSI 61  | 1.5mm | 22mm max        |
| AS050LG       | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Hellgrau | RAL 7035 | 1.5mm | 22mm max        |
| AS075SS       | Edelstahl 304 | Poliert               |          |          | 1.5mm | 27mm max        |
| AS075         | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Grau     | ANSI 61  | 1.5mm | 27mm max        |
| AS075LG       | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Hellgrau | RAL 7035 | 1.5mm | 27mm max        |
| ASPBSS        | Edelstahl 304 | Poliert               |          |          | 1.5mm | 32mm max        |
| AS050SS       | Edelstahl 304 | Poliert               |          |          | 1.5mm | 22mm max        |
| AS056CB       | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Grau     | ANSI 61  | 1.5mm | 14mm max        |
| AS100         | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Grau     | ANSI 61  | 1.5mm | 35mm            |
| AS100LG       | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Hellgrau | RAL 7035 | 1.5mm | 35mm            |
| AS100SS       | Edelstahl 304 | Poliert               |          |          | 1.5mm | 35mm            |
| ASPB          | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Grau     | ANSI 61  | 1.5mm | 32mm max        |
| ASPB LG       | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Hellgrau | RAL 7035 | 1.5mm | 32mm max        |
| AS125         | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Grau     | ANSI 61  | 1.5mm | 43mm max        |
| AS125SS       | Edelstahl 304 | Poliert               |          |          | 1.5mm | 43mm max        |
| AS150SS       | Edelstahl 304 | Poliert               |          |          | 1.5mm | 51mm max        |

| Katalognummer | Material      | Oberfläche            | Farbe    | Farbcode | Dicke | Lochdurchmesser |
|---------------|---------------|-----------------------|----------|----------|-------|-----------------|
| AS150         | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Grau     | ANSI 61  | 1.5mm | 51mm max        |
| AS150LG       | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Hellgrau | RAL 7035 | 1.5mm | 51mm max        |
| AS200SS       | Edelstahl 304 | Poliert               |          |          | 1.5mm | 64mm max        |
| AS200         | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Grau     | ANSI 61  | 1.5mm | 64mm max        |
| AS200LG       | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Hellgrau | RAL 7035 | 1.5mm | 64mm max        |
| AS056MFB      | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Grau     | ANSI 61  | 1.5mm | 14mm max        |
| AS056MLG      | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Hellgrau | RAL 7035 | 1.5mm | 14mm max        |
| AS250SS       | Edelstahl 304 | Poliert               |          |          | 1.5mm | 76mm max        |
| AS250         | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Grau     | ANSI 61  | 1.5mm | 76mm max        |
| AS300SS       | Edelstahl 304 | Poliert               |          |          | 1.5mm | 92mm max        |
| AS300         | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Grau     | ANSI 61  | 1.5mm | 92mm max        |
| ASPBG         | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Grau     | ANSI 61  | 1.5mm | 22mm max        |
| AS350         | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Grau     | ANSI 61  | 1.5mm | 105mm max       |
| AS350SS       | Edelstahl 304 | Poliert               |          |          | 1.5mm | 105mm max       |
| AS400         | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Grau     | ANSI 61  | 1.5mm | 117mm max       |
| AS400SS       | Edelstahl 304 | Poliert               |          |          | 1.5mm | 117mm max       |
| AS125LG       | Baustahl      | Pulverbeschichte<br>t | Hellgrau | RAL 7035 | 1.5mm | 43mm max        |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.