

Front Panel, Front Anodized, Rear Conductive, Unshielded

Power Utilities

Front panel, unshielded, front anodized and rear conductive.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, front anodized, conductive

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Frontbeschichtung
30847-469	5 U	84 HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-467	5 U	42 HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Frontbeschichtung
30847-460	2 U	63 HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-461	2 U	84 HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-162	6 U	42 HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-459	2 U	42 HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-464	4 U	63 HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-123	3 U	84 HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-183	6 U	63 HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-102	3 U	63 HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-465	4 U	84 HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-204	6 U	84 HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-081	3 U	42 HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-468	5 U	63 HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-463	4 U	42 HP	1	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-458	2 U	28 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-470	3 U	2 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-053	3 U	14 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-067	3 U	28 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-051	3 U	12 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Frontbeschichtung
30838-045	3 U	6 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-046	3 U	7 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-471	3 U	3 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-044	3 U	5 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-055	3 U	16 HP		Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-043	3 U	4 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-049	3 U	10 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-060	3 U	21 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-047	3 U	8 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-476	4 U	4 HP	5		Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-462	4 U	28 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-124	6 U	4 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-466	5 U	28 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-125	6 U	5 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-130	6 U	10 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-132	6 U	12 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-141	6 U	21 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-134	6 U	14 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Frontbeschichtung
30838-136	6 U	16 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-128	6 U	8 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-148	6 U	28 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-556	9 U	84 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-484	9 U	12 HP	5		Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-482	9 U	10 HP	5		Anschraubbare Front	Eloxiert
30847-480	9 U	8 HP	5		Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-126	6 U	6 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert
30838-127	6 U	7 HP	5	Ohne	Anschraubbare Front	Eloxiert

Table 2/3

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe	Material
30847-469	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	217.4 mm	Aluminium
30847-467	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	217.4 mm	Aluminium
30847-460	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	84 mm	Aluminium
30847-461	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	84 mm	Aluminium
30838-162	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium
30847-459	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	84 mm	Aluminium

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe	Material
30847-464	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9 mm	Aluminium
30838-123	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium
30838-183	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium
30838-102	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium
30847-465	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9 mm	Aluminium
30838-204	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium
30838-081	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium
30847-468	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	217.4 mm	Aluminium
30847-463	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9 mm	Aluminium
30847-458	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	84 mm	Aluminium
30847-470	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium
30838-053	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium
30838-067	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium
30838-051	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe	Material
30838-045	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium
30838-046	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium
30847-471	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium
30838-044	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium
30838-055	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium
30838-043	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium
30838-049	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium
30838-060	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium
30838-047	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4 mm	Aluminium
30847-476	Leitend	Nein		Nein	395.1 mm	Aluminium
30847-462	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9 mm	Aluminium
30838-124	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium
30847-466	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	217.4 mm	Aluminium
30838-125	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe	Material
30838-130	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium
30838-132	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium
30838-141	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium
30838-134	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium
30838-136	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium
30838-128	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium
30838-148	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium
30847-556	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	395.1 mm	Aluminium
30847-484	Leitend	Nein		Nein	395.1 mm	Aluminium
30847-482	Leitend	Nein		Nein	395.1 mm	Aluminium
30847-480	Leitend	Nein		Nein	395.1 mm	Aluminium
30838-126	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium
30838-127	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8 mm	Aluminium

Table 3/3

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Breite	Zertifizierungen
30847-469	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm	

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Breite	Zertifizierungen
30847-467	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	213 mm	
30847-460	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	319.7 mm	
30847-461	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm	RoHS
30838-162	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	213 mm	RoHS
30847-459	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	213 mm	
30847-464	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	319.7 mm	RoHS
30838-123	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm	RoHS
30838-183	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	319.7 mm	RoHS
30838-102	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	319.7 mm	RoHS
30847-465	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm	RoHS
30838-204	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm	RoHS
30838-081	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	213 mm	RoHS
30847-468	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	319.7 mm	
30847-463	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	213 mm	RoHS
30847-458	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	141.9 mm	
30847-470	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	9.8 mm	RoHS
30838-053	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	70.8 mm	RoHS
30838-067	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	141.9 mm	RoHS

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Breite	Zertifizierungen
30838-051	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	60.6 mm	RoHS
30838-045	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	30.1 mm	RoHS
30838-046	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	35.2 mm	RoHS
30847-471	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	14.9 mm	RoHS
30838-044	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	25 mm	RoHS
30838-055	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	80.9 mm	RoHS
30838-043	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	20 mm	RoHS
30838-049	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	50.5 mm	RoHS
30838-060	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	106.3 mm	RoHS
30838-047	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	40.3 mm	RoHS
30847-476	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	20 mm	RoHS
30847-462	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	141.9 mm	
30838-124	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	20 mm	RoHS
30847-466	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	141.9 mm	
30838-125	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	25 mm	RoHS
30838-130	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	50.5 mm	RoHS
30838-132	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	60.6 mm	RoHS
30838-141	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	106.3 mm	RoHS

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Breite	Zertifizierungen
30838-134	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	70.8 mm	RoHS
30838-136	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	80.9 mm	RoHS
30838-128	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	40.3 mm	RoHS
30838-148	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	141.9 mm	RoHS
30847-556	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm	RoHS
30847-484	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	60.6 mm	RoHS
30847-482	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	50.5 mm	RoHS
30847-480	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	40.3 mm	RoHS
30838-126	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	30.1 mm	RoHS
30838-127	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	35.2 mm	RoHS

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.