


Front Panel, Shielded, Bottom Hinged

Power Utilities

U-profile front panel bottom hinged for textile gasket.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

U-profile front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

Shielded, U front panel with textile EMC gasket

Suitable for sub racks (EuropacPRO) and cases (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung
20848-606	4 U	63 HP	1	Mit Scharnier, unten	Textile	Eloxiert
20848-604	6 U	84 HP	1	Mit Scharnier, unten	Textile	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung
20848-608	3 U	28 HP	1	Mit Scharnier, unten	Textile	Eloxiert
20848-600	3 U	63 HP	1	Mit Scharnier, unten	Textile	Eloxiert
20848-605	4 U	42 HP	1	Mit Scharnier, unten	Textile	Eloxiert
20848-599	3 U	42 HP	1	Mit Scharnier, unten	Textile	Eloxiert
20848-601	3 U	84 HP	1	Mit Scharnier, unten	Textile	Eloxiert
20848-607	4 U	84 HP	1	Mit Scharnier, unten	Textile	Eloxiert
20848-602	6 U	42 HP	1	Mit Scharnier, unten	Textile	Eloxiert
20848-696	6 U	28 HP	1	Mit Scharnier, unten	Textile	Eloxiert
20848-603	6 U	63 HP	1	Mit Scharnier, unten	Textile	Eloxiert

Table 2/3

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe	Material
20848-606	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	172.9 mm	Aluminium
20848-604	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
20848-608	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
20848-600	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
20848-605	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	172.9 mm	Aluminium
20848-599	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe	Material
20848-601	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
20848-607	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	172.9 mm	Aluminium
20848-602	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
20848-696	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
20848-603	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium

Table 3/3

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Breite
20848-606	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	319.7 mm
20848-604	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm
20848-608	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	141.9 mm
20848-600	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	319.7 mm
20848-605	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	213 mm
20848-599	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	213 mm
20848-601	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm
20848-607	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm
20848-602	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	213 mm
20848-696	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	141.9 mm

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Breite
20848-603	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	319.7 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE