

# Acoplador de compresión para varilla recubierta de cobre de puesta a tierra, con punta



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre, con punta

La parte interna del acoplador es cónica para que la varilla de puesta a tierra se comprima durante la instalación a fin de formar una conexión conductiva irreversible

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Bronce de silicio

Table 1/1


| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal | Longitud (L) | Peso por unidad | De conformidad con | Certificaciones           |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| CC12F              | 158000             | 1/2"                                                 | 69.8mm       | 0.13 kg         |                    | UL, CSA-US, cUL, CSA      |
| CC58               | 158010             | 5/8"                                                 | 69.8mm       | 0.15 kg         | IEC® EN 62561-2    | UL, CSA, cUL, CSA-US, RUS |

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal | Longitud (L) | Peso por unidad | Deconformidad con | Certificaciones      |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| CC34               | 158020             | 3/4"                                                 | 69.8mm       | 0.2 kg          | IEC® EN 62561-2   | CSA, UL, cUL, CSA-US |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

IEC® EN 62561-2 reemplaza a EN 50164-2.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE