


RatiopacPRO Style, vordere Griffe und umlaufende hintere Verkleidung, schraubenlos vorne



Das vielseitige RatiopacPRO Style Desktopgehäuse verfügt über ein Schutzrahmendesign, ein Gummistreifen und verschiedene Konfigurationsoptionen.

Die Front- und Rückblenden mit Gummistreifenoption für oben und unten bieten Steckverbinderschutz und integrierte Stapelfähigkeit. Das zirkulierende Gummistreifendesign schützt Ecken und ist ideal für kleinere mobile Gehäuse. For larger equipment, the Front Handle offers convenient carrying and rear connector protection.

Für 19"-Komponenten mit Führungsschienen oder proprietären Komponenten mit einer Montageplatte, erfüllt RatiopacPRO Style Ihre spezifischen Anforderungen.

MERKMALE

Desktopgehäuse mit Schutzrahmendesign und Frontgriffen für einfache Handhabung. Rückseite mit zirkulierendem Gummistreifen zum Schutz des Gehäuses während des Transports

Gehäuse für 19"-Komponenten (Führungsschienen) oder proprietäre Komponenten (Montageplatte)

Für die Etablierung einer EMV-Schirmung, müssen dem Gehäuse zusätzliche Komponenten hinzugefügt werden

Vorderseite für Frontplattenmontage ohne Schrauben und Rückseite für Standard-Frontplattenmontage vorbereitet

Perforierte Bodenblende zur Luftkühlung

Keine sichtbaren Schrauben, Verkleidungsteile ohne Werkzeug abnehmbar

Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm und 340 mm (je nach Gehäusetiefe)

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp:	Gehäuse
Typ:	Gehäuse für einzelne Elektronikbauteile
Produktfamilie:	RatiopacPRO Style

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite
---------------	--------------	----------------	-------	---------------------	---------------	-----------------

24580-314	3U	28HP	322mm	1	112.3mm	142.8mm
24580-315	3U	28HP	382mm	1	112.3mm	142.8mm
24580-324	3U	42HP	322mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-325	3U	42HP	382mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-326	3U	42HP	442mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-334	3U	63HP	322mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-335	3U	63HP	382mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-336	3U	63HP	442mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-344	3U	84HP	322mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-345	3U	84HP	382mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-346	3U	84HP	442mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-347	3U	84HP	502mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-424	4U	42HP	322mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-425	4U	42HP	382mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-426	4U	42HP	442mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-434	4U	63HP	322mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-435	4U	63HP	382mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-436	4U	63HP	442mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-444	4U	84HP	322mm	1	156.8mm	427.3mm

24580-445	4U	84HP	382mm	1	156.8mm	427.3mm
24580-446	4U	84HP	442mm	1	156.8mm	427.3mm
24580-447	4U	84HP	502mm	1	156.8mm	427.3mm

Table 2/3

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24580-314	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24580-315	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24580-324	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24580-325	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24580-326	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24580-334	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24580-335	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24580-336	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24580-344	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24580-345	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24580-346	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24580-347	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	157mm
24580-424	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24580-425	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24580-426	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24580-434	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24580-435	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24580-436	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24580-444	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24580-445	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe
24580-446	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm
24580-447	Seitenverkleidung, Modulschienen	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Nein (nachrüstbar)	Eloxiert, Passiviert, Pulverbeschichtet	201mm

Table 3/3

Katalognummer	Material	Schutzart	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24580-314	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24580-315	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24580-324	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-325	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-326	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-334	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-335	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-336	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-344	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-345	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-346	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-347	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No

Katalognummer	Material	Schutzart	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24580-424	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-425	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-426	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24580-434	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-435	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-436	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24580-444	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-445	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-446	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24580-447	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Informationen zu nutzerdefinierten Konfigurationen (Farben, Größen usw.) erhalten Sie von unserem Online-Konfigurator (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Modifizierungsservice für kundenspezifische Versionen auf Anfrage (spezielle Farben, Größen, Ausschnitte usw.).

Montageservice ab Losgröße 1.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE