

# Mordaza nVent CADDY Rod Lock



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Ensamblajes prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero

El sencillo diseño de "presione para instalar" permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo

La tuerca se puede apretar con los dedos para sujetar la varilla en su lugar

Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 23) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society) ANSI®/MSS-SP-58 (Tipo 19 y 23)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material       | Acabado            | Tamaño de la varilla (RS) | Espesor del reborde (FT) | Altura (H) | Longitud (L) |
|--------------------|----------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------|--------------|
| CRLB37EG           | Hierro fundido | Electrogalvanizado | 0.375                     | 3 - 10 mm                | 30 mm      | 52.3mm       |

Table 2/2


| Número de catálogo | Anchura (W) | A | Carga estática 1 (F1) | Carga estática 2 (F2) |
|--------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
|--------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|

|          |         |         |       |       |
|----------|---------|---------|-------|-------|
| CRLB37EG | 25.3 mm | 24.9 mm | 1100N | 2200N |
|----------|---------|---------|-------|-------|

### DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática 1 representa un espesor de patín de viga de 3 mm a 5 mm (de 1/8 in a 3/16 in). La carga estática 2 representa un espesor de patín de viga de 6 mm a 10 mm (de 1/4 in a 3/8 in).

### DIAGRAMAS



### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**  
+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**  
Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**  
Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**  
Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

