


Protector contra sobrevoltaje de LAN



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

La resistente caja metálica brinda protección ambiental y blindaje eléctrico

Protección de hasta CAT6 y POE (Power Over Ethernet) en un producto


Instalación simple y bidireccional

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	LANRJ45C6P
Tensión nominal del sistema (Un)	48 VDC
Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc)	50 VDC 72 VDC
Protección de tensión nominal (VPR), L-L	150V
Protección de tensión nominal (VPR), L-PE	550V
Corriente de descarga nominal (In), L-L	150kA 8/20 µs
Corriente nominal total de descarga C2 (In), L-PE	10kA 8/20 µs
Corriente de descarga máxima (Imax), L-PE	10kA 8/20 µs
Corriente de impulso (Iimp)	1kA 10/350 µs

Número de catálogo	LANRJ45C6P
Corriente de carga nominal (IL)	1A
Frecuencia	250 MHz Max
Montaje	35 mm top sombrero DIN rail
Temperatura	-40 to 80 °C
Tipo de conexión	RJ45
Material del armario	Aleación de zinc
Clasificación del armario	IP 20
Fondo (D)	45.5mm
Altura (H)	75 mm
Anchura (W)	19 mm
De conformidad con	IEC® 61643-21

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE