


Kit de enlace de junta de raíl nVent ERICO Cadweld Plus, señal, estilo XS



Las uniones de juntas nVent ERICO Cadweld están diseñadas para soldarse al cabezal del perfil del raíl dentro de los límites de la barra de la unión. Para garantizar la integridad de la conexión, el fijador se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus.

CARACTERÍSTICAS

Ofrece la fácil ignición electrónica de nVent ERICO Cadweld Plus

Proporciona resistencia eléctrica constante

Resistencia superior a la corrosión

Los terminales del extremo del enlace de estilo XS son estañadas para impedir la contaminación antes de la instalación

Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador

Equipo de instalación simple y fácilmente portátil

Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos

Alta duración

ESPECIFICACIONES

Estilo de terminal de conexión: XS

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Discos de esmerilado incluidos	Tamaño del conductor	Longitud de unión	Longitud 1 (L1)
SBS24884CWP W2	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Sí	3/16" Bondstrand	247.7mm	193.7 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Discos de esmerilado incluidos	Tamaño del conductor	Longitud de unión	Longitud 1 (L1)
SBS24883CWP W2	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Sí	3/16" Bondstrand	190.5mm	133.4 mm
SBS24882CWP W2	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Sí	3/16" Bondstrand	165.1mm	111.1 mm
SBS24882CWP	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	No	3/16" Bondstrand	165.1mm	111.1 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
SBS24884CWPW2	19.1 mm	4.8 mm
SBS24883CWPW2	19.1 mm	4.8 mm
SBS24882CWPW2	19.1 mm	4.8 mm
SBS24882CWP	19.1 mm	4.8 mm


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit incluye: (60) bonds, (120) PLUSF80 alloy welding material, (2) replacement molds and covers, (1) mold cleaner, and (5) grinding wheels (if applicable).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5" (114 mm) diameter (7/8" arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

El material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus requiere de una unidad de control electrónica de ignición (se vende por separado).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.