

# Soporte de rodillo fijo nVent CADDY Pyramid RL



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El soporte a base de rodillo está diseñado específicamente para aplicaciones de azotea

La capacidad del rodillo permite el movimiento lateral del tubo como resultado de la expansión y contracción térmica

Los rodillos de polímero aseguran una rotación libre de corrosión

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

## ESPECIFICACIONES

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 3:01                           |
| <b>Acabado:</b>                               | Caliente-inmersión galvanizada |
| <b>Temperatura:</b>                           | -45 to 65 °C                   |

Table 1/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Material | NB/DN | Altura (H) | Longitud (L) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|----------|-------|------------|--------------|-------------|
|--------------------|--------------------|----------|-------|------------|--------------|-------------|

|      |        |                                          |         |        |         |        |
|------|--------|------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| PRF2 | 360470 | Polyethylene,<br>Polypropylene,<br>Acero | 50 Max  | 147 mm | 203mm   | 152 mm |
| PRF3 | 360471 | Polyethylene,<br>Polypropylene,<br>Acero | 80 Max  | 159 mm | 317.5mm | 203 mm |
| PRF6 | 360472 | Polyethylene,<br>Polypropylene,<br>Acero | 150 Max | 159 mm | 483mm   | 203 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | A      | Superficie           | Peso por unidad | Carga estática | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|--------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| PRF2               | 360470             | 114 mm | 26452mm <sup>2</sup> | 0.5 kg          | 440N           | ITB             |
| PRF3               | 360471             | 159 mm | 59355mm <sup>2</sup> | 1 kg            | 1112N          |                 |
| PRF6               | 360472             | 260 mm | 91613mm <sup>2</sup> | 1.5 kg          | 2670N          | ITB             |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

