

Gabinetes para montaje en pared ProTek

nVent

HOFFMAN

GABINETES RESISTENTES Y FLEXIBLES PARA APLICACIONES DE RED

PROTECCIÓN PARA REDES DISTRIBUIDAS CON USO EFICIENTE DEL ESPACIO

Satisfacer la necesidad de contar con gabinetes robustos y que ahorren espacio para proteger, alojar y climatizar componentes electrónicos y eléctricos sensibles a distancia es esencial y fundamental para cualquier aplicación.

La gama de productos ProTek es una excelente opción para aplicaciones en las cuales el espacio es escaso y la única opción es el montaje en pared. Las unidades ProTek están disponibles en una amplia gama de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer diversas aplicaciones exigentes.

La línea ampliada de ProTek ofrece la solución más versátil y resistente para marcos intermedios de distribución (IDF) y otras aplicaciones electrónicas en interiores y exteriores, incluida la protección, la gestión térmica y el fácil acceso a paneles de 19 in (483 mm) montados en rack y otros componentes electrónicos sensibles.



UL LISTADO UL

CE Tipo 1, 3R, 4, 4X o 12

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Paquetes completos disponibles en el mercado** con un número de pieza para satisfacer las necesidades de la aplicación
- **Configuraciones versátiles** con modelos de puerta simple o de doble bisagra y alta accesibilidad
- **Unidades ajustables y chapadas con marcado RU** para equipos de 19 in (483 mm) de montaje en rack que cumplen con los estándares EIA
- **Clasificaciones NEMA** Tipo 12, 3R, 4 y 4X
- **Mecanismo de cierre** con clave de 1/4 de vuelta o pestillo de 1/4 de vuelta ranurado
- **Variedad de materiales** para adaptarse a los requisitos específicos de la aplicación
- **Climatización integral** con ventilador de bajo perfil y paquetes de aire acondicionado
- **Capacidad de carga** que van desde 175 a 400 lb (79 a 181 kg), en función del tamaño del gabinete
- **Tamaños variables** de 16 x 24 x 15 a 60 x 24 x 15 in (406 x 610 x 381 a 1524 x 610 x 381 mm)

LAS APLICACIONES INCLUYEN:

- Control distribuido
- Comunicaciones empresariales
- Marcos intermedios de distribución
- Instrumentos de montaje en rack de 19 in (483 mm)
- Automatización de fábricas y edificios
- Aplicaciones de seguridad (cámaras, control de acceso, grabaciones)
- Lanzamientos minoristas
- Soluciones DAS/celda pequeña
- Aplicaciones de telecomunicación

Gabinetes para montaje en pared ProTek

PROTECCIÓN EXTREMA PARA ENTORNOS SEVEROS

Los gabinetes ProTek ofrecen una protección robusta contra el agua, la suciedad, los agentes corrosivos y otros agentes contaminantes, así como contra los distintos desafíos que presenta el entorno industrial, como fluctuaciones de temperatura, impacto o acceso no autorizado. Gracias a su capacidad de adaptación a entornos industriales y de red, ProTek es la solución de red de montaje en pared más versátil de nVent Hoffman.



Unidad ProTek con bisagra doble y paquetes de ventilador

Los gabinetes ProTek son una opción ideal para una amplia gama de aplicaciones, como redes y distribución remotas o descentralizadas; puntos de acceso inalámbricos; servidores remotos y puntos de recolección de datos; controles industriales e informáticos; controles de la interfaz hombre-máquina (HMI); sistemas empresariales; controles distribuidos; sistemas de supervisión de producción; automatización de edificios y de sistemas de climatización; seguridad; sistemas de audio y video; telecomunicaciones, entre otros. Las unidades ProTek están disponibles en una amplia gama de tamaños, materiales, configuraciones y opciones para adaptarse a las aplicaciones más extremas.



Unidad ProTek con puerta única



Unidad ProTek con puerta con bisagra doble

www.nVent.com/HOFFMAN

Norteamérica

Minneapolis, MN
Tel.: +1 763-421-2240
Solon, OH
Tel.: 1 800-497-4304
México, D.F.
Tel.: +52 55-5280-1449
Toronto, Canadá
Tel.: +1 416-289-2770

América del Sur

São Paulo, Brasil
Tel.: +55 11-5184-2100
Boitura, Brasil
Tel.: +55 15-3363-9148

Europa

Andrézieux, Francia
Tel.: +33 477-365-432
Straubenhardt, Alemania
Tel.: +49 7082-7940
Dzierzoniow, Polonia
Tel.: +48 74-6463-900
Lainate, Italia
Tel.: +39 02- 27-141

Oriente Medio e India

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tel.: +971 437-81-700
Bangalore, India
Tel.: +91 80-6715-2001

Asia

Shanghái, República Popular China
Tel.: +86 21-2412-6943
Singapur
Tel: +65 6768-5800
Shin-Yokohama, Japón
Tel.: +81 454-760-271
Seúl, Corea
Tel.: +82 22 129-7755
Qingdao
Tel.: +86 532-8771-6101



Nuestra potente cartera de marcas:

nVent.com

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER