


# Estilo RatiopacPRO, Manijas delanteras y recorte de circulación trasera, atornillado estándar



La versátil funda de escritorio RatiopacPRO Style cuenta con un diseño de marco protector, tiras de goma y varias opciones de configuración.

Los adornos delanteros y traseros con la opción de tira de goma superior e inferior proporcionan protección del conector y capacidad de apilamiento integrada. El diseño de la tira de goma circulada protege la esquina y es ideal para cajas móviles más pequeñas. Para equipos más grandes, la manija delantera ofrece una conveniente protección de transporte y conector trasero.

Diseñado para componentes de 19" con guías o componentes patentados con una placa de montaje, RatiopacPRO Style satisface sus necesidades específicas.

## CARACTERÍSTICAS

Estuche de escritorio con diseño de marco protector y manijas frontales para un fácil manejo. Lado trasero con una tira de goma circulante para proteger el recinto durante el transporte

Estuche para componentes de 19" (rieles de guía) o componentes propietarios (placa de montaje)

Para establecer el blindaje EMC, se deben agregar componentes adicionales al gabinete

Lado delantero y trasero preparado para montaje en panel frontal con tornillos de cuello y mangas

Cubierta inferior perforada para refrigeración por aire

Sin tornillos visibles; piezas de revestimiento desmontables sin herramientas

Para la profundidad de la placa 160 mm, 220 mm, 280 mm y 340 mm (dependiendo de la profundidad de la caja)

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tipo de producto:</b>     | Caso                                            |
| <b>Tipo:</b>                 | Caso para componentes electrónicos individuales |
| <b>Familia de productos:</b> | Estilo RatiopacPRO                              |

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Altura útil | Anchura útil |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-------------|--------------|
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-------------|--------------|

|           |    |      |       |   |         |         |
|-----------|----|------|-------|---|---------|---------|
| 24580-310 | 3U | 28HP | 322mm | 1 | 112.3mm | 142.8mm |
| 24580-311 | 3U | 28HP | 382mm | 1 | 112.3mm | 142.8mm |
| 24580-320 | 3U | 42HP | 322mm | 1 | 112.3mm | 213.9mm |
| 24580-321 | 3U | 42HP | 382mm | 1 | 112.3mm | 213.9mm |
| 24580-322 | 3U | 42HP | 442mm | 1 | 112.3mm | 213.9mm |
| 24580-330 | 3U | 63HP | 322mm | 1 | 112.3mm | 320.6mm |
| 24580-331 | 3U | 63HP | 382mm | 1 | 112.3mm | 320.6mm |
| 24580-332 | 3U | 63HP | 442mm | 1 | 112.3mm | 320.6mm |
| 24580-340 | 3U | 84HP | 322mm | 1 | 112.3mm | 427.3mm |
| 24580-341 | 3U | 84HP | 382mm | 1 | 112.3mm | 427.3mm |
| 24580-342 | 3U | 84HP | 442mm | 1 | 112.3mm | 427.3mm |
| 24580-343 | 3U | 84HP | 502mm | 1 | 112.3mm | 427.3mm |
| 24580-420 | 4U | 42HP | 322mm | 1 | 156.8mm | 213.9mm |
| 24580-421 | 4U | 42HP | 382mm | 1 | 156.8mm | 213.9mm |
| 24580-422 | 4U | 42HP | 442mm | 1 | 156.8mm | 213.9mm |
| 24580-430 | 4U | 63HP | 322mm | 1 | 156.8mm | 320.6mm |
| 24580-431 | 4U | 63HP | 382mm | 1 | 156.8mm | 320.6mm |
| 24580-432 | 4U | 63HP | 442mm | 1 | 156.8mm | 320.6mm |
| 24580-440 | 4U | 84HP | 322mm | 1 | 156.8mm | 427.3mm |

|           |    |      |       |   |         |         |
|-----------|----|------|-------|---|---------|---------|
| 24580-441 | 4U | 84HP | 382mm | 1 | 156.8mm | 427.3mm |
| 24580-442 | 4U | 84HP | 442mm | 1 | 156.8mm | 427.3mm |
| 24580-443 | 4U | 84HP | 502mm | 1 | 156.8mm | 427.3mm |

| Table 2/3          |                                     |                         |                                                                           |                       |                                       |        |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | De conformidad con                                                        | Apantallamiento o EMC | Acabado                               | Altura |
| 24580-310          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24580-311          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24580-320          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24580-321          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24580-322          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24580-330          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | Deconformidad con                                                         | Apantallamiento o EMC | Acabado                               | Altura |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 24580-331          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24580-332          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24580-340          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24580-341          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24580-342          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24580-343          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 157mm  |
| 24580-420          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | Deconformidad con                                                         | Apantallamiento o EMC | Acabado                               | Altura |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 24580-421          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |
| 24580-422          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |
| 24580-430          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |
| 24580-431          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |
| 24580-432          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |
| 24580-440          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |
| 24580-441          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | Deconformidad con                                                         | Apantallamiento o EMC | Acabado                               | Altura |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 24580-442          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |
| 24580-443          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | Sí                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | No (Retrofitable)     | Anodizado, Pasivado, Polvo recubierto | 201mm  |

Table 3/3

| Número de catálogo | Material | Grado de protección | Carga estática | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|----------|---------------------|----------------|---------|--------------|
| 24580-310          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 176.4mm | No           |
| 24580-311          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 176.4mm | No           |
| 24580-320          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24580-321          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24580-322          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24580-330          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24580-331          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24580-332          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24580-340          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24580-341          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24580-342          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |

| Número de catálogo | Material | Grado de protección | Carga estática | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|----------|---------------------|----------------|---------|--------------|
| 24580-343          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24580-420          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24580-421          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24580-422          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 247.5mm | No           |
| 24580-430          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24580-431          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24580-432          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 354.2mm | No           |
| 24580-440          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24580-441          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24580-442          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |
| 24580-443          | Aluminio | IP30                | 25kg           | 460.9mm | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para configuraciones personalizadas (colores, tamaños, etc.), visite nuestro configurador en línea (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Servicio de modificación para versiones específicas del cliente bajo petición (colores especiales, tamaños, recortes, etc.).

Servicio de montaje de lotsize 1.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**