

# Enlace de tapones, energía, terminación soldada



## CARACTERÍSTICAS

Diseñado para aplicar sobre la red de raíles

Clavado en un orificio de 3/8" (9,5 mm) de diámetro perforado en el recubrimiento del raíl y conducido desde el mismo lado en el que se perforó el orificio

## ESPECIFICACIONES

**Espesor del aislamiento:** 2.4 mm

**Tamaño del conductor:** 14,5 mm de diámetro

Table 1/2

| Número de catálogo | Material                                                                         | Acabado                                      | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) | Longitud 3 (L3) | Anchura (W) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| PBP3S6D36          | Copper, Acero, Copper Alloy, Carbon Acero, Elexar Rubber Thermoplastic Elastomer | Electro galvaniz ed, Estañado, Pregalvanized | 968.5 mm        | 81 mm           | 39.6mm          | 38.1 mm     |
| PBP3S6D40          | Copper, Acero, Copper Alloy, Carbon Acero, Elexar Rubber Thermoplastic Elastomer | Electro galvaniz ed, Estañado, Pregalvanized | 1070.1 mm       | 81 mm           | 39.6mm          | 38.1 mm     |


Table 2/2

| Número de catálogo | Fondo (D) | Diámetro 1 (Ø1) | Diámetro 2 (Ø2) | Tamaño de taladro (HS) | Tamaño de ranura (SS) |
|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| PBP3S6D36          | 29mm      | 14.5 mm         | 10.5 mm         | 17.5 mm                | 17.5 x 20.5 mm        |
| PBP3S6D40          | 29mm      | 14.5 mm         | 10.5 mm         | 17.5 mm                | 17.5 x 20.5 mm        |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se recomienda el uso de la grasa para unión de tapones (T369) durante la instalación.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE