


# Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 40 A

## Data Solutions



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Espacio mínimo para una potencia máxima

La cubierta protectora y las protecciones aislantes son transparentes

Protector aislante entre cada fila

Conexiones fáciles y seguras

Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta en el panel con tornillos

Las barras sólidas brindan confiabilidad

Cableado con o sin terminal

Cumple con RoHS

Cumple con la Norma EN 45545 obteniendo una clasificación HL3 para el capítulo R23 y una clasificación HL2 para el capítulo R22

Libre de halógenos

ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo                                   | TD-40A                 |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Número de artículo                                   | 563740                 |
| Material                                             | Termoplástico<br>Latón |
| Corriente nominal máxima, IEC                        | 40A                    |
| Corriente soportada de corta duración (Icw) 1 s      | 4.5kA                  |
| Corriente de cortocircuito pico (Ipk)                | 22kA                   |
| Tensión máxima de servicio, IEC (Ui)                 | 500                    |
| Número de conexiones del lado de línea               | 2                      |
| Tamaño de cable multifilar compacto (lado de línea)  | 6 - 16 mm²             |
| Tamaño de cable trenzado (lado de línea) - Puntera   | 4 – 10mm²              |
| Número de conexiones (lado de carga)                 | 11                     |
| Tamaño de cable multifilar compacto (lado de carga)  | (11) 1,5 - 4 mm²       |
| Tamaño de cable multifilar (lado de carga) - Puntera | (11) 0,75 – 4 mm²      |
| Fondo (D)                                            | 50mm                   |
| Altura (H)                                           | 90mm                   |
| Anchura (W)                                          | 100mm                  |
| Peso por unidad                                      | 0.33kg                 |
| Grado de inflamabilidad                              | UL® 94V-0              |
| De conformidad con                                   | IEC® 60947-7-1         |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El número de conexiones del lado de la línea y del lado de la carga es por cada polo.

| Guía de diseño para bloques de distribución, bloques eléctricos y terminales eléctricos                         |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Reducción de valores de acuerdo a la temperatura ambiente* (°C) para mantener la temperatura operativa de 85 °C |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
| Temperatura ambiente (°C)                                                                                       | 30° | 35° | 40° | 45°  | 50°  | 55°  | 60°  | 65°  | 70°  | 75°  |
| Coeficiente de reducción de valores (d)                                                                         | 1   | 1   | 1   | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
| *el ambiente alrededor de los bloques de terminales en el interior de la caja                                   |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.