


# Barra colectora de descarga a tierra y neutra con clip de raíl DIN verde/amarillo



Las barras colectoras neutras y de descarga a tierra con clips de raíl DIN verdes/amarillos se usan para conectar varios conductores de tierra dentro de un panel y se pueden usar en una variedad de distintas aplicaciones, lo que incluye conmutadores y equipo de control, equipo eléctrico, generación eléctrica eólica y solar, así como en los centros de datos.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Se usa para conectar varios conductores de descarga a tierra

Es fácil para el instalador agregar conexiones

Los orificios biselados permiten hacer conexiones con facilidad

Barra rígida

Instalación fácil y rápida en raíl DIN

Libre de halógenos


Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | EB7GYSUP             | EB12GYSUP            | EB15GYSUP            |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Número de artículo | 568678               | 568679               | 568680               |
| Material           | Brass<br>Polietileno | Brass<br>Polietileno | Brass<br>Polietileno |

| Número de catálogo        | EB7GYSUP                                                                    | EB12GYSUP                                                                    | EB15GYSUP                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Número de conexiones      | 7                                                                           | 12                                                                           | 15                                                                           |
| Tamaño del conductor, IEC | (1) 6 - 25 mm <sup>2</sup> Stranded<br>(6) 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> varados | (1) 6 - 25 mm <sup>2</sup> Stranded<br>(11) 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> varados | (1) 6 - 25 mm <sup>2</sup> Stranded<br>(14) 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> varados |
| Corriente nominal máxima  | 40A                                                                         | 40A                                                                          | 40A                                                                          |
| Sección transversal       | 63mm <sup>2</sup>                                                           | 63mm <sup>2</sup>                                                            | 63mm <sup>2</sup>                                                            |
| Fondo (D)                 | 7mm                                                                         | 7mm                                                                          | 7mm                                                                          |
| Altura (H)                | 9 mm                                                                        | 9 mm                                                                         | 9 mm                                                                         |
| Anchura (W)               | 57 mm                                                                       | 92 mm                                                                        | 113 mm                                                                       |
| Tamaño de taladro 1 (HS1) | 6.5 mm                                                                      | 6.5 mm                                                                       | 6.5 mm                                                                       |
| Tamaño de taladro 2 (HS2) | 5.5 mm                                                                      | 5.5 mm                                                                       | 5.5 mm                                                                       |
| Tamaño de rosca (TS)      | M5                                                                          | M5                                                                           | M5                                                                           |
| Par de apriete (TQ)       | 2 N·m                                                                       | 2 N·m                                                                        | 2 N·m                                                                        |
| Peso por unidad           | 0.03 kg                                                                     | 0.05 kg                                                                      | 0.06 kg                                                                      |
| De conformidad con        | IEC® 60998-2-1                                                              | IEC® 60998-2-1                                                               | IEC® 60998-2-1                                                               |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.