

Ensamblaje prefabricado de puente de puerta con conductores de puesta a tierra



CARACTERÍSTICAS

Ideal en caso de que no se puedan realizar las conexiones de nVent ERICO Cadweld con tubería de aluminio o tubo de acero de pared delgada

El conductor de puente está aislado

Se incluyen herrajes de acero inoxidable

Disponible en orientación para mano derecha o izquierda

ESPECIFICACIONES

Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Orientación	Diámetro de abertura fija para poste, nominal	Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1)	Diámetro nominal del bastidor del poste	Diámetro real del bastidor del poste (Ø2)
A239FD2S241V 1LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3"	88.9mm	2"	60.5mm

Número de catálogo	Material	Orientación	Diámetro de abertura fija para poste, nominal	Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1)	Diámetro nominal del bastidor del poste	Diámetro real del bastidor del poste (Ø2)
A239HB2S242Q 1RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	4"	114.3mm	1 1/4"	42.2mm
A239DC2S242C 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	2"	60.5mm	1 1/2"	48.3mm
A239EC2S242C 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A239EC2S242C 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242C 2LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242C 2RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S182C 5LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm

Número de catálogo	Material	Orientación	Diámetro de abertura fija para poste, nominal	Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1)	Diámetro nominal del bastidor del poste	Diámetro real del bastidor del poste (Ø2)
A239HC2S182C 5RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242C 10L	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242C 10R	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242C 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242C 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239EB2S242Q 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	2 1/2"	73.2mm	1 1/4"	42.2mm
A239EC2S182Q 6LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm

Número de catálogo	Material	Orientación	Diámetro de abertura fija para poste, nominal	Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1)	Diámetro nominal del bastidor del poste	Diámetro real del bastidor del poste (Ø2)
A239EC2S242G 8LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A239EC2S242Q 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A239EC2S242Q 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S122G 24R	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242G 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242G 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242G 5LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm

Número de catálogo	Material	Orientación	Diámetro de abertura fija para poste, nominal	Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1)	Diámetro nominal del bastidor del poste	Diámetro real del bastidor del poste (Ø2)
A239FC2S242G 5RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242Q 10L	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242Q 2LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242Q 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242Q 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242Q 8LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239GC2S242Q 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm

Número de catálogo	Material	Orientación	Diámetro de abertura fija para poste, nominal	Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1)	Diámetro nominal del bastidor del poste	Diámetro real del bastidor del poste (Ø2)
A239GC2S242Q 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S182Q 6LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242G 30L	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242G 30R	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242G 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242G 5LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242G 5RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm

Número de catálogo	Material	Orientación	Diámetro de abertura fija para poste, nominal	Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1)	Diámetro nominal del bastidor del poste	Diámetro real del bastidor del poste (Ø2)
A239HC2S242Q 2LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242Q 2RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239FD2S242G 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3"	88.9mm	2"	60.5mm
A239FD2S242G 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3"	88.9mm	2"	60.5mm
A239HD2S242Q 2LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	4"	114.3mm	2"	60.5mm
A239HD2S242Q 2RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	4"	114.3mm	2"	60.5mm
A239HD2S242Q 5LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	4"	114.3mm	2"	60.5mm

Número de catálogo	Material	Orientación	Diámetro de abertura fija para poste, nominal	Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1)	Diámetro nominal del bastidor del poste	Diámetro real del bastidor del poste (Ø2)
A239HD2S242Q5RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	4"	114.3mm	2"	60.5mm
A239KD2S242Q4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	6"	114.3mm	2"	60.5mm

Table 2/2				
Número de catálogo	Tamaño del conductor de puente	Longitud del puente	Tamaño del conductor de conexión a tierra	Longitud del cable de conexión a tierra
A239FD2S241V1LH	4/0 varados	609.6mm	#2 varado	305mm
A239HB2S242Q1RH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	305mm
A239DC2S242C4LH	4/0 varados	609.6mm	1/0 varados	1219mm
A239EC2S242C4LH	4/0 varados	609.6mm	1/0 varados	1219mm
A239EC2S242C4RH	4/0 varados	609.6mm	1/0 varados	1219mm
A239FC2S242C2LH	4/0 varados	609.6mm	1/0 varados	610mm
A239FC2S242C2RH	4/0 varados	609.6mm	1/0 varados	610mm
A239HC2S182C5LH	4/0 varados	457.2mm	1/0 varados	1524mm
A239HC2S182C5RH	4/0 varados	457.2mm	1/0 varados	1524mm
A239HC2S242C10L	4/0 varados	609.6mm	1/0 varados	3048mm
A239HC2S242C10R	4/0 varados	609.6mm	1/0 varados	3048mm

Número de catálogo	Tamaño del conductor de puente	Longitud del puente	Tamaño del conductor de conexión a tierra	Longitud del cable de conexión a tierra
A239HC2S242C4LH	4/0 varados	609.6mm	1/0 varados	1219mm
A239HC2S242C4RH	4/0 varados	609.6mm	1/0 varados	1219mm
A239EB2S242Q4RH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	1219mm
A239EC2S182Q6LH	4/0 varados	457.2mm	4/0 varados	1829mm
A239EC2S242G8LH	4/0 varados	609.6mm	2/0 varados	2438mm
A239EC2S242Q4LH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	1219mm
A239EC2S242Q4RH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	1219mm
A239FC2S122G24R	4/0 varados	304.8mm	2/0 varados	7315mm
A239FC2S242G4LH	4/0 varados	609.6mm	2/0 varados	1219mm
A239FC2S242G4RH	4/0 varados	609.6mm	2/0 varados	1219mm
A239FC2S242G5LH	4/0 varados	609.6mm	2/0 varados	1524mm
A239FC2S242G5RH	4/0 varados	609.6mm	2/0 varados	1524mm
A239FC2S242Q10L	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	3048mm
A239FC2S242Q2LH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	610mm
A239FC2S242Q4LH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	1219mm
A239FC2S242Q4RH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	1219mm
A239FC2S242Q8LH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	2438mm
A239GC2S242Q4LH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	1219mm


Número de catálogo	Tamaño del conductor de puente	Longitud del puente	Tamaño del conductor de conexión a tierra	Longitud del cable de conexión a tierra
A239GC2S242Q4RH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	1219mm
A239HC2S182Q6LH	4/0 varados	457.2mm	4/0 varados	1829mm
A239HC2S242G30L	4/0 varados	609.6mm	2/0 varados	9144mm
A239HC2S242G30R	4/0 varados	609.6mm	2/0 varados	9144mm
A239HC2S242G4LH	4/0 varados	609.6mm	2/0 varados	1219mm
A239HC2S242G5LH	4/0 varados	609.6mm	2/0 varados	1524mm
A239HC2S242G5RH	4/0 varados	609.6mm	2/0 varados	1524mm
A239HC2S242Q2LH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	610mm
A239HC2S242Q2RH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	610mm
A239FD2S242G4LH	4/0 varados	609.6mm	2/0 varados	1219mm
A239FD2S242G4RH	4/0 varados	609.6mm	2/0 varados	1219mm
A239HD2S242Q2LH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	610mm
A239HD2S242Q2RH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	610mm
A239HD2S242Q5LH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	1524mm
A239HD2S242Q5RH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	1524mm
A239KD2S242Q4RH	4/0 varados	609.6mm	4/0 varados	1219mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Compuerta fija se refiere a la tubería en el cerco en sí, mientras que "marco del poste" se refiere al poste en la puerta oscilante.

En el diagrama se muestra la orientación para mano izquierda.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.