


# Enlaces de protector de extremo de raíl, energía, estilo W, sin manga



## CARACTERÍSTICAS

Proporciona resistencia eléctrica constante

Resistencia superior a la corrosión

Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador

Equipo de instalación simple y fácilmente portátil

Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos


Alta duración

Incluye cable de cobre de trenzado flexible para ofrecer la máxima flexibilidad

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Material                     | Acabado        | Estilo de terminal de conexión | Tamaño del conductor | Longitud (L) | Diámetro (Ø) |
|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| PBW32W9B           | Copper,<br>Aleación de cobre | Bare, Estañado | W                              | 250 kcmil<br>Ropelay | 228.6mm      | 14.6 mm      |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE