

Conector de perno dividido



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El bronce al silicio de alta resistencia y sin revestimiento recibe conexiones de cobre a cobre

La aleación de cobre de alta resistencia, estañada, divide el perno con el espaciador, separa los conductores distintos y alberga conexiones de cobre a cobre, cobre a aluminio y aluminio a aluminio

ESPECIFICACIONES

Material: Bronce de silicio


Table 1/1

Número de catálogo	Recubrimiento de estaño	Tamaño del conductor	Par de apriete (TQ)	Certificaciones
ESB4/0	No	1/0 Solid - 250 kcmil Stranded, 70 mm ² varados - 120 mm ² varados	73.4 N·m	
ESB8	No	#16 varado - #8 varado, 1.5 mm ² Stranded - 6 mm ² Stranded	18.6 N·m	UL, cUL

Número de catálogo	Recubrimiento de estaño	Tamaño del conductor	Par de apriete (TQ)	Certificaciones
ESBP8	Sí	#14 Stranded - #8 Stranded, 2.5 mm ² Stranded - 6 mm ² Stranded	18.6 N·m	UL
ESBP350	Sí	3/0 Stranded - 350 kcmil Stranded, 95 mm ² varados - 150 mm ² varados		
ESBP6	Sí	#10 Stranded - #6 Stranded, 6 mm ² Stranded - 10 mm ² Stranded	18.6 N·m	UL
ESB6	No	#10 Sólido - #6 varado, 6 mm ² Stranded - 10 mm ² Stranded	18.6 N·m	cUL, UL
ESB4	No	#8 Sólido - #4 Sólido, 10 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded	18.6 N·m	UL, cUL
ESBP2	Sí	#8 Sólido - #2 varado, 10 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	31.1 N·m	UL
ESBP2/0	Sí	#8 Sólido - 2/0 varados, 10 mm ² Stranded - 50 mm ² Stranded	43.5 N·m	UL
ESB2	No	#6 Sólido - #2 varado, 16 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	31.1 N·m	cUL, UL
ESBP1/0	Sí	#6 Sólido - 1/0 varados, 16 mm ² Stranded - 50 mm ² Stranded	43.5 N·m	UL
ESBP4/0	Sí	#4 varado - 250 kcmil varado, 25 mm ² Stranded - 120 mm ² Stranded	73.4 N·m	
ESB2/0	No	#2 Sólido - 2/0 varados, 35 mm ² Stranded - 50 mm ² Stranded	43.5 N·m	UL

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se recomienda un inhibidor de óxido si se utiliza en conductor de aluminio.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE