

# PSU 19" AC/DC para VMEbus



Fuente de alimentación enchufable de 19" para aplicaciones VMEbus.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de voltaje de entrada 90 ... 264 VAC y 130 ... 350 VDC con corrección activa del factor de potencia (PFC)

Señalización VMEbus

3 voltajes de salida

## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Tipo               | Compatible con  | Tensión de entrada de CA | Potencia | Número de tensiones de salida | Tensión 1 |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------------------------|-----------|
| 13100-205          | 19" Modo conmutado | Sistemas VMEbus | 90 – 264V                | 150W     | 3                             | 5V        |
| 13100-204          | 19" Modo conmutado | Sistemas VMEbus | 90 – 264V                | 224W     | 3                             | 5V        |
| 13100-203          | 19" Modo conmutado | Sistemas VMEbus | 90 – 264V                | 224W     | 3                             | 5V        |

Table 2/3

| Número de catálogo | Corriente 1 | Tensión 2 | Corriente 2 | Tensión 3 | Corriente 3 | Altura del rack |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| 13100-205          | 20A         | 12V       | 4A          | -12V      | 3A          | 6U              |
| 13100-204          | 28A         | 15V       | 5.6A        | -15V      | 2.4A        | 6U              |
| 13100-203          | 28A         | 12V       | 7A          | -12V      | 3A          | 6U              |

Table 3/3

| Número de catálogo | Ancho del rack | Fondo    | Cantidad del paquete | Envío rápido |
|--------------------|----------------|----------|----------------------|--------------|
| 13100-205          | 8HP            | 171.93mm | 1                    | No           |
| 13100-204          | 12HP           | 171.93mm | 1                    | No           |
| 13100-203          | 12HP           | 171.93mm | 1                    | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Datos de salida en TU = 0 ... 40 °C.

Potencia de salida V2 + V3 = 60 W.

Corrientes de salida (valores UL entre paréntesis): V1 = 5 V / I1 = 20 A (18 A) V2 = 12 V / I2 = 4 A (3 A) V3 = 12 V / I3 = 3 A (2 A).

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**