

# Enlace de tapones, señal



## CARACTERÍSTICAS

Diseñado para aplicar sobre la red de raíles

Clavado en un orificio de 3/8" (9,5 mm) de diámetro perforado en el recubrimiento del raíl y conducido desde el mismo lado en el que se perforó el orificio

El método de instalación recomendado requiere de un enlace de 12" (304,8 mm) más largo que la barra de empalme

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material                         | Acabado                   | Tamaño del conductor | Longitud (L) | Diámetro 1 (Ø1) | Diámetro 2 (Ø2) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| SBPAJ332           | Cadmium Bronze, Acero al carbono | Electro galvanizado, Bare | 3/16" Bondstrand     | 812.8mm      | 4.8 mm          | 10.5 mm         |
| SBPAJ333           | Cadmium Bronze, Acero al carbono | Electro galvanizado, Bare | 3/16" Bondstrand     | 838.2mm      | 4.8 mm          | 10.5 mm         |
| SBPAJ336           | Cadmium Bronze, Acero al carbono | Electro galvanizado, Bare | 3/16" Bondstrand     | 914.4mm      | 4.8 mm          | 10.5 mm         |
| SBPAJ345           | Cadmium Bronze, Acero al carbono | Electro galvanizado, Bare | 3/16" Bondstrand     | 1143mm       | 4.8 mm          | 10.5 mm         |
| SBPAJ346           | Cadmium Bronze, Acero al carbono | Electro galvanizado, Bare | 3/16" Bondstrand     | 1168.4mm     | 4.8 mm          | 10.5 mm         |

| Número de catálogo | Material                                                       | Acabado                                     | Tamaño del conductor | Longitud (L) | Diámetro 1(Ø1) | Diámetro 2(Ø2) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| SBPAJ348           | Cadmium Bronze, Acero al carbono                               | Electrogalvanizado, Bare                    | 3/16" Bondstrand     | 1219.2mm     | 4.8 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJ396           | Cadmium Bronze, Acero al carbono                               | Electrogalvanizado, Bare                    | 3/16" Bondstrand     | 2438mm       | 4.8 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJG156          | Acero inoxidable 302 (EN 1,4324), Cadmium Bronze, Carbon Steel | Electrogalvanizado, Bare                    | 1/4" Bondstrand      | 3962.4mm     | 6.4 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJG34           | Acero inoxidable 302 (EN 1,4324), Cadmium Bronze, Carbon Steel | Electrogalvanizado, Bare                    | 1/4" Bondstrand      | 863.6mm      | 6.4 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJG36           | Acero inoxidable 302 (EN 1,4324), Cadmium Bronze, Carbon Steel | Electrogalvanizado, Bare                    | 1/4" Bondstrand      | 914.4mm      | 6.4 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJG48           | Acero inoxidable 302 (EN 1,4324), Cadmium Bronze, Carbon Steel | Electrogalvanizado, Bare                    | 1/4" Bondstrand      | 1219.2mm     | 6.4 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJ537           | Cadmium Bronze, Acero al carbono                               | Electrogalvanizado, Bare                    | 5/16" Bondstrand     | 939.8mm      | 7.9 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJ548           | Cadmium Bronze, Acero al carbono                               | Electrogalvanizado, Bare                    | 5/16" Bondstrand     | 1219.2mm     | 7.9 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJA30           | Copper, Acero, Carbon Acero                                    | Electrogalvanizado, Estañado, Pregalvanized | 0,330" de diámetro   | 762mm        | 8.4 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJA34           | Copper, Acero, Carbon Acero                                    | Electrogalvanizado, Estañado, Pregalvanized | 0,330" de diámetro   | 863.6mm      | 8.4 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJA36           | Copper, Acero, Carbon Acero                                    | Electrogalvanizado, Estañado, Pregalvanized | 0,330" de diámetro   | 914.4mm      | 8.4 mm         | 10.5 mm        |

| Número de catálogo | Material                    | Acabado                                    | Tamaño del conductor | Longitud (L) | Diámetro 1(Ø1) | Diámetro 2(Ø2) |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| SBPAJA42           | Copper, Acero, Carbon Acero | Electrogalvanized, Estañado, Pregalvanized | 0,330" de diámetro   | 1066.8mm     | 8.4 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJA48           | Copper, Acero, Carbon Acero | Electrogalvanized, Estañado, Pregalvanized | 0,330" de diámetro   | 1219.2mm     | 8.4 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJA60           | Copper, Acero, Carbon Acero | Electrogalvanized, Estañado, Pregalvanized | 0,330" de diámetro   | 1524mm       | 8.4 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJB120          | Copper, Acero, Carbon Acero | Electrogalvanized, Estañado, Pregalvanized | 0,334" de diámetro   | 3048mm       | 8.5 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJB24           | Copper, Acero, Carbon Acero | Electrogalvanized, Estañado, Pregalvanized | 0,334" de diámetro   | 609.6mm      | 8.5 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJB30           | Copper, Acero, Carbon Acero | Electrogalvanized, Estañado, Pregalvanized | 0,334" de diámetro   | 762mm        | 8.5 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJB32           | Copper, Acero, Carbon Acero | Electrogalvanized, Estañado, Pregalvanized | 0,334" de diámetro   | 812.8mm      | 8.5 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJB34           | Copper, Acero, Carbon Acero | Electrogalvanized, Estañado, Pregalvanized | 0,334" de diámetro   | 863.6mm      | 8.5 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJB36           | Copper, Acero, Carbon Acero | Electrogalvanized, Estañado, Pregalvanized | 0,334" de diámetro   | 914.4mm      | 8.5 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJB42           | Copper, Acero, Carbon Acero | Electrogalvanized, Estañado, Pregalvanized | 0,334" de diámetro   | 1066.8mm     | 8.5 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJB44           | Copper, Acero, Carbon Acero | Electrogalvanized, Estañado, Pregalvanized | 0,334" de diámetro   | 1117.6mm     | 8.5 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJB46           | Copper, Acero, Carbon Acero | Electrogalvanized, Estañado, Pregalvanized | 0,334" de diámetro   | 1168.4mm     | 8.5 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJB48           | Copper, Acero, Carbon Acero | Electrogalvanized, Estañado, Pregalvanized | 0,334" de diámetro   | 1219.2mm     | 8.5 mm         | 10.5 mm        |
| SBPAJB60           | Copper, Acero, Carbon Acero | Electrogalvanized, Estañado, Pregalvanized | 0,334" de diámetro   | 1524mm       | 8.5 mm         | 10.5 mm        |

| Número de catálogo | Material                    | Acabado                                    | Tamaño del conductor | Longitud (L) | Diámetro 1(Ø1) | Diámetro 2(Ø2) |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| SBPAJB72           | Copper, Acero, Carbon Acero | Electrogalvanized, Estañado, Pregalvanized | 0,334" de diámetro   | 1828.8mm     | 8.5 mm         | 10.5 mm        |

Table 2/2


| Número de catálogo | Fondo (D) |
|--------------------|-----------|
| SBPAJ332           | 31 3/4mm  |
| SBPAJ333           | 31 3/4mm  |
| SBPAJ336           | 31 3/4mm  |
| SBPAJ345           | 31 3/4mm  |
| SBPAJ346           | 31 3/4mm  |
| SBPAJ348           | 31 3/4mm  |
| SBPAJ396           | 31 3/4mm  |
| SBPAJG156          | 31 3/4mm  |
| SBPAJG34           | 31 3/4mm  |
| SBPAJG36           | 31 3/4mm  |
| SBPAJG48           | 31 3/4mm  |
| SBPAJ537           | 31 3/4mm  |
| SBPAJ548           | 31 3/4mm  |
| SBPAJA30           | 31 3/4mm  |
| SBPAJA34           | 31 3/4mm  |

| Número de catálogo | Fondo (D) |
|--------------------|-----------|
| SBPAJA36           | 31 3/4mm  |
| SBPAJA42           | 31 3/4mm  |
| SBPAJA48           | 31 3/4mm  |
| SBPAJA60           | 31 3/4mm  |
| SBPAJB120          | 31 3/4mm  |
| SBPAJB24           | 31 3/4mm  |
| SBPAJB30           | 31 3/4mm  |
| SBPAJB32           | 31 3/4mm  |
| SBPAJB34           | 31 3/4mm  |
| SBPAJB36           | 31 3/4mm  |
| SBPAJB42           | 31 3/4mm  |
| SBPAJB44           | 31 3/4mm  |
| SBPAJB46           | 31 3/4mm  |
| SBPAJB48           | 31 3/4mm  |
| SBPAJB60           | 31 3/4mm  |
| SBPAJB72           | 31 3/4mm  |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se recomienda el uso de la grasa para unión de tapones (T369) durante la instalación.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.