



Barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Cumple con los requisitos de TIA-607-C y TIA-607-D y sigue las recomendaciones de BICSI®

Cumple con las normativas NEMA®

Acepta terminales de dos orificios con 5/16" u orificios para pernos de 7/16" (no se incluyen los herrajes)

Hay disponibles kits de empalme de barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones que permiten extender la longitud de la barra colectora

ESPECIFICACIONES

Espesor (T): 6.35 mm

Anchura (W): 50.8 mm

Material: Cobre

Table 1/2


Número de catálogo	Recubrimiento de estaño	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tamaño de taladro 1 Número de pares	Tamaño de taladro 2 (HS2)
--------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	---------------------------	--	---------------------------

TGBA12L06P	No	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm
TGBA12L06PT	Sí	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm
TGBA16L08P	No	394 mm	229 mm	8 mm	8	11 mm
TGBA16L08PT	Sí	394 mm	229 mm	8 mm	8	11 mm
TGBA18L10P	No	451 mm	229 mm	8 mm	10	11 mm
TGBA18L10PT	Sí	451 mm	229 mm	8 mm	10	11 mm
TGBA20L12P	No	508 mm	229 mm	8 mm	12	11 mm
TGBA20L12PT	Sí	508 mm	229 mm	8 mm	12	11 mm
TGBA24L14P	No	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA24L14PT	Sí	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA29L18P	No	737 mm	457 mm	8 mm	18	11 mm
TGBA29L18PT	Sí	737 mm	457 mm	8 mm	18	11 mm

Table 2/2				
Número de catálogo	Tamaño de taladro 2 Número de pares	A	B	C
TGBA12L06P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA12L06PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA16L08P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA16L08PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA18L10P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm

Número de catálogo	Tamaño de taladro 2 Número de pares	A	B	C
TGBA18L10PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA20L12P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA20L12PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA29L18P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA29L18PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE