

Front Panel, Anodized With Untreated Edges, Unshielded

Power Utilities

Front Panel, anodized with untreated edges, unshielded. The panels enable mounting on horizontal rails.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, clear anodized, untreated edges

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
30818-271	2 U	84 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-310	3 U	42 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
30818-331	3 U	63 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-352	3 U	84 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-434	4 U	84 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-556	6 U	42 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-577	6 U	63 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-598	6 U	84 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30810-433	3 U	2 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-747	6 U	2 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-272	3 U	3 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-273	3 U	4 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-274	3 U	5 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-275	3 U	6 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-276	3 U	7 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-277	3 U	8 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-279	3 U	10 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-281	3 U	12 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-282	3 U	14 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-289	3 U	21 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
30818-296	3 U	28 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-518	6 U	4 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-519	6 U	5 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-520	6 U	6 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-521	6 U	7 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-522	6 U	8 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-524	6 U	10 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-526	6 U	12 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-528	6 U	14 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-530	6 U	16 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-535	6 U	21 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30818-542	6 U	28 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado

Table 2/3

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con	Apantallamiento o EMC	Altura	Material
30818-271	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84 mm	Aluminio
30818-310	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30818-331	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
30818-352	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30818-434	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9 mm	Aluminio
30818-556	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30818-577	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30818-598	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30810-433	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30818-747	Anodizado	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30818-272	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30818-273	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30818-274	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30818-275	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30818-276	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30818-277	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30818-279	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
30818-281	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30818-282	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30818-289	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30818-296	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio
30818-518	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30818-519	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30818-520	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30818-521	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30818-522	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30818-524	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30818-526	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30818-528	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30818-530	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio
30818-535	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
30818-542	Anodizado	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Anchura
30818-271	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm
30818-310	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm
30818-331	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm
30818-352	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm
30818-434	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm
30818-556	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm
30818-577	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm
30818-598	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm
30810-433	Panel frontal	Panel frontal sin mango	9.8 mm
30818-747	Panel frontal	Panel frontal sin mango	9.8 mm
30818-272	Panel frontal	Panel frontal sin mango	14.9 mm
30818-273	Panel frontal	Panel frontal sin mango	20 mm
30818-274	Panel frontal	Panel frontal sin mango	25 mm
30818-275	Panel frontal	Panel frontal sin mango	30.1 mm
30818-276	Panel frontal	Panel frontal sin mango	35.2 mm

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Anchura
30818-277	Panel frontal	Panel frontal sin mango	40.3 mm
30818-279	Panel frontal	Panel frontal sin mango	50.5 mm
30818-281	Panel frontal	Panel frontal sin mango	60.6 mm
30818-282	Panel frontal	Panel frontal sin mango	70.8 mm
30818-289	Panel frontal	Panel frontal sin mango	106.3 mm
30818-296	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm
30818-518	Panel frontal	Panel frontal sin mango	20 mm
30818-519	Panel frontal	Panel frontal sin mango	25 mm
30818-520	Panel frontal	Panel frontal sin mango	30.1 mm
30818-521	Panel frontal	Panel frontal sin mango	35.2 mm
30818-522	Panel frontal	Panel frontal sin mango	40.3 mm
30818-524	Panel frontal	Panel frontal sin mango	50.5 mm
30818-526	Panel frontal	Panel frontal sin mango	60.6 mm
30818-528	Panel frontal	Panel frontal sin mango	70.8 mm
30818-530	Panel frontal	Panel frontal sin mango	80.9 mm
30818-535	Panel frontal	Panel frontal sin mango	106.3 mm
30818-542	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.