

Front Panel, Shielded, Bottom Hinged

Power Utilities

U-profile front panel bottom hinged for textile gasket.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

U-profile front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

Shielded, U front panel with textile EMC gasket

Suitable for subracks (EuropacPRO) and cases (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal
20848-599	3 U	42 HP	1	Con bisagras, abajo	Textil	Anodizado
20848-600	3 U	63 HP	1	Con bisagras, abajo	Textil	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal
20848-601	3 U	84 HP	1	Con bisagras, abajo	Textil	Anodizado
20848-602	6 U	42 HP	1	Con bisagras, abajo	Textil	Anodizado
20848-603	6 U	63 HP	1	Con bisagras, abajo	Textil	Anodizado
20848-604	6 U	84 HP	1	Con bisagras, abajo	Textil	Anodizado
20848-605	4 U	42 HP	1	Con bisagras, abajo	Textil	Anodizado
20848-606	4 U	63 HP	1	Con bisagras, abajo	Textil	Anodizado
20848-607	4 U	84 HP	1	Con bisagras, abajo	Textil	Anodizado
20848-608	3 U	28 HP	1	Con bisagras, abajo	Textil	Anodizado
20848-696	6 U	28 HP	1	Con bisagras, abajo	Textil	Anodizado

Table 2/3						
Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
20848-599	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20848-600	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20848-601	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20848-602	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20848-603	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
20848-604	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio
20848-605	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	172.9 mm	Aluminio
20848-606	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	172.9 mm	Aluminio
20848-607	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	172.9 mm	Aluminio
20848-608	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio
20848-696	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Anchura
20848-599	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm
20848-600	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm
20848-601	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm
20848-602	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm
20848-603	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm
20848-604	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm
20848-605	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm
20848-606	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm
20848-607	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Anchura
20848-608	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm
20848-696	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE