


Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged

Power Utilities

Unshielded front panel bottom hinged.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Acabado frontal	Acabado trasero
20838-271	3 U	42 HP	1	Con bisagras, abajo	Anodizado	Conductivo
20838-272	3 U	63 HP	1	Con bisagras, abajo	Anodizado	Conductivo
20838-273	3 U	84 HP	1	Con bisagras, abajo	Anodizado	Conductivo

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Acabado frontal	Acabado trasero
20838-274	6 U	42 HP	1	Con bisagras, abajo	Anodizado	Conductivo
20838-275	6 U	63 HP	1	Con bisagras, abajo	Anodizado	Conductivo
20838-276	6 U	84 HP	1	Con bisagras, abajo	Anodizado	Conductivo
20838-277	4 U	42 HP	1	Con bisagras, abajo	Anodizado	Conductivo
20838-278	4 U	63 HP	1	Con bisagras, abajo	Anodizado	Conductivo
20838-279	4 U	84 HP	1	Con bisagras, abajo	Anodizado	Conductivo
20838-280	3 U	28 HP	1	Con bisagras, abajo	Anodizado	Conductivo

Table 2/3

Número de catálogo	Bordes tratados	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material	Tipo de producto
20838-271	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal
20838-272	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal
20838-273	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal
20838-274	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal
20838-275	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal
20838-276	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal
20838-277	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9 mm	Aluminio	Panel frontal

Número de catálogo	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material	Tipo de producto
20838-278	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9 mm	Aluminio	Panel frontal
20838-279	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9 mm	Aluminio	Panel frontal
20838-280	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo	Anchura
20838-271	Panel frontal sin mango	213 mm
20838-272	Panel frontal sin mango	319.7 mm
20838-273	Panel frontal sin mango	426.4 mm
20838-274	Panel frontal sin mango	213 mm
20838-275	Panel frontal sin mango	319.7 mm
20838-276	Panel frontal sin mango	426.4 mm
20838-277	Panel frontal sin mango	213 mm
20838-278	Panel frontal sin mango	319.7 mm
20838-279	Panel frontal sin mango	426.4 mm
20838-280	Panel frontal sin mango	141.9 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.