


CPCI Backplane, System Slot a la derecha



Los backplanes nVent SCHROFF CompactPCI tienen los mejores valores de integridad de señal y MTBF de su clase debido a los componentes SMD, los condensadores de cerámica y los conectores de ajuste a presión

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

De conformidad con: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core Especificación, PICMG 2,1 R2.0 Hot Swap especificación, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus especificación, PICMG 2,10 R1.0 Especificación de llaves

GND digital puede conectarse/aislarse desde el chasis GND por medio de tornillos

V(E/S) ajustable a +3.3 V o +5 V

Entrada de voltajes de suministro a través de powerbugs (etiqueta de anillo M4), FASTONS

Las capas externas actúan como superficies GND

Enchufe de utilidad para señales de estado (SMCQ)

Múltiples backplanes se pueden colocar juntos sin pérdida de ranuras

Excelente supresión de ruido de alta frecuencia y valores MTBF muy altos debido a los condensadores cerámicos

Conector de bus de gestión de plataforma inteligente (IPMB) a PICMG 2,9

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
--------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------------	--------------------	-----------------

23006-811	Plano trasero	1	3U	CompactPCI, sin autobús		4HP
23006-332	Plano trasero	2	3U	CompactPCI, 32-bit	Correcto	4HP
23006-331	Plano trasero	1	3U	CompactPCI, sin autobús		4HP
23006-812	Plano trasero	2	3U	CompactPCI, 32-bit	Correcto	4HP
23006-813	Plano trasero	3	3U	CompactPCI, 32-bit	Correcto	4HP
23006-833	Plano trasero	3	3U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-303	Plano trasero	3	3U	CompactPCI, 32-bit	Correcto	4HP
23006-834	Plano trasero	4	3U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-354	Plano trasero	4	3U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-334	Plano trasero	4	3U	CompactPCI, 32-bit	Correcto	4HP
23006-814	Plano trasero	4	3U	CompactPCI, 32-bit	Correcto	4HP
23006-835	Plano trasero	5	3U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-355	Plano trasero	5	3U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-301	Plano trasero	5	3U	CompactPCI, 32-bit	Correcto	4HP
23006-815	Plano trasero	5	3U	CompactPCI, 32-bit	Correcto	4HP
23006-862	Plano trasero	2	6U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-336	Plano trasero	6	3U	CompactPCI, 32-bit	Correcto	4HP
23006-372	Plano trasero	2	6U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-816	Plano trasero	6	3U	CompactPCI, 32-bit	Correcto	4HP

23006-817	Plano trasero	7	3U	CompactPCI, 32-bit	Correcto	4HP
23006-358	Plano trasero	8	3U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-838	Plano trasero	8	3U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-337	Plano trasero	7	3U	CompactPCI, 32-bit	Correcto	4HP
23006-300	Plano trasero	8	3U	CompactPCI, 32-bit	Correcto	4HP
23006-818	Plano trasero	8	3U	CompactPCI, 32-bit	Correcto	4HP
23006-373	Plano trasero	3	6U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-863	Plano trasero	3	6U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-374	Plano trasero	4	6U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-864	Plano trasero	4	6U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-865	Plano trasero	5	6U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-375	Plano trasero	5	6U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-866	Plano trasero	6	6U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-377	Plano trasero	7	6U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-867	Plano trasero	7	6U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-353	Plano trasero	3	3U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-376	Plano trasero	6	6U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-378	Plano trasero	8	6U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP
23006-868	Plano trasero	8	6U	CompactPCI, 64-bit	Correcto	4HP

Table 2/3

Número de catálogo	E/S de tensión	Tipo de conector	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	Anchura	Cantidad del paquete
23006-811	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs		19.32mm	1
23006-332	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	39.64mm	1
23006-331	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs		19.32mm	1
23006-812	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	39.64mm	1
23006-813	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	60.05mm	1
23006-833	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	60.05mm	1
23006-303	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	60.05mm	1
23006-834	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	80.28mm	1
23006-354	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	80.28mm	1
23006-334	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	80.28mm	1
23006-814	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	80.28mm	1
23006-835	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	100.59mm	1
23006-355	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	100.59mm	1
23006-301	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	100.59mm	1

Número de catálogo	E/S de tensión	Tipo de conector	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	Anchura	Cantidad del paquete
23006-815	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	100.59mm	1
23006-862	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	39.64mm	1
23006-336	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	121.01mm	1
23006-372	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	39.64mm	1
23006-816	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	121.01mm	1
23006-817	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	141.24mm	1
23006-358	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	161.56mm	1
23006-838	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	161.56mm	1
23006-337	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	141.24mm	1
23006-300	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	161.56mm	1
23006-818	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	161.56mm	1
23006-373	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	60.05mm	1
23006-863	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	60.05mm	1
23006-374	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	80.28mm	1

Número de catálogo	E/S de tensión	Tipo de conector	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	Anchura	Cantidad del paquete
23006-864	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	80.28mm	1
23006-865	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	100.59mm	1
23006-375	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	100.59mm	1
23006-866	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	121.01mm	1
23006-377	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	141.24mm	1
23006-867	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	141.24mm	1
23006-353	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	60.05mm	1
23006-376	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	121.01mm	1
23006-378	3.3V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	161.56mm	1
23006-868	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	161.56mm	1

Table 3/3

Número de catálogo	Envío rápido
23006-811	No
23006-332	No
23006-331	No
23006-812	No

Número de catálogo	Envío rápido
23006-813	No
23006-833	No
23006-303	No
23006-834	No
23006-354	No
23006-334	No
23006-814	No
23006-835	No
23006-355	No
23006-301	No
23006-815	No
23006-862	No
23006-336	No
23006-372	No
23006-816	No
23006-817	No
23006-358	No
23006-838	No

Número de catálogo	Envío rápido
23006-337	No
23006-300	No
23006-818	No
23006-373	No
23006-863	No
23006-374	No
23006-864	No
23006-865	No
23006-375	No
23006-866	No
23006-377	No
23006-867	No
23006-353	No
23006-376	No
23006-378	No
23006-868	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE