

# Unidades enchufables Panel frontal para Manija Forma 1



Panel frontal plano. Permite el ensamblaje del mango de extracción de forma trapezoidal Form 1. El panel frontal se puede proteger con una junta textil.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Panel frontal, sin blindaje

Panel frontal, Al, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero

## ESPECIFICACIONES

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Material:</b>          | Aluminio                      |
| <b>Acabado:</b>           | Anodizado; Pasivado           |
| <b>Tipo de accesorio:</b> | Panel frontal                 |
| <b>Tipo de producto:</b>  | Panel frontal                 |
| <b>Tipo:</b>              | Panel frontal con mango (PIU) |

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango    | Montaje               | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 30847-661          | 3U              | 6HP            | 1                    | Trapezio, tipo 1 | Atornillado delantero | Anodizado       |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango    | Montaje               | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 30847-659          | 3U              | 4HP            | 1                    | Trapecio, tipo 1 | Atornillado delantero | Anodizado       |
| 30847-660          | 3U              | 5HP            | 1                    | Trapecio, tipo 1 | Atornillado delantero | Anodizado       |
| 30847-662          | 3U              | 7HP            | 1                    | Trapecio, tipo 1 | Atornillado delantero | Anodizado       |
| 30847-663          | 3U              | 8HP            | 1                    | Trapecio, tipo 1 | Atornillado delantero | Anodizado       |
| 30847-666          | 6U              | 4HP            | 1                    | Trapecio, tipo 1 | Atornillado delantero | Anodizado       |
| 30847-664          | 3U              | 10HP           | 1                    | Trapecio, tipo 1 | Atornillado delantero | Anodizado       |
| 30847-667          | 6U              | 5HP            | 1                    | Trapecio, tipo 1 | Atornillado delantero | Anodizado       |
| 30847-665          | 3U              | 12HP           | 1                    | Trapecio, tipo 1 | Atornillado delantero | Anodizado       |
| 30847-668          | 6U              | 6HP            | 1                    | Trapecio, tipo 1 | Atornillado delantero | Anodizado       |
| 30847-669          | 6U              | 7HP            | 1                    | Trapecio, tipo 1 | Atornillado delantero | Anodizado       |
| 30847-670          | 6U              | 8HP            | 1                    | Trapecio, tipo 1 | Atornillado delantero | Anodizado       |
| 30847-671          | 6U              | 10HP           | 1                    | Trapecio, tipo 1 | Atornillado delantero | Anodizado       |
| 30847-672          | 6U              | 12HP           | 1                    | Trapecio, tipo 1 | Atornillado delantero | Anodizado       |

Table 2/3

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | De conformidad con              | Fondo (D) | Apantallamiento EMC | Altura (H) |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------|---------------------|------------|
| 30847-661          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | No                  | 128.4mm    |
| 30847-659          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | No                  | 128.4mm    |

| Número de catálogo | Acabado trasero | Borde tratados | De conformidad con              | Fondo (D) | Apantallamiento EMC | Altura (H) |
|--------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------|---------------------|------------|
| 30847-660          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | No                  | 128.4mm    |
| 30847-662          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | No                  | 128.4mm    |
| 30847-663          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | No                  | 128.4mm    |
| 30847-666          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | No                  | 261.8mm    |
| 30847-664          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | No                  | 128.4mm    |
| 30847-667          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | No                  | 261.8mm    |
| 30847-665          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | No                  | 128.4mm    |
| 30847-668          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | No                  | 261.8mm    |
| 30847-669          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | No                  | 261.8mm    |
| 30847-670          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | No                  | 261.8mm    |
| 30847-671          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | No                  | 261.8mm    |
| 30847-672          | Conductivo      | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | No                  | 261.8mm    |


Table 3/3

| Número de catálogo | Anchura (W) | Envío rápido |
|--------------------|-------------|--------------|
| 30847-661          | 30.1mm      | No           |
| 30847-659          | 20mm        | No           |

| Número de catálogo | Anchura (W) | Envío rápido |
|--------------------|-------------|--------------|
| 30847-660          | 25mm        | No           |
| 30847-662          | 35.2mm      | No           |
| 30847-663          | 40.3mm      | No           |
| 30847-666          | 20mm        | No           |
| 30847-664          | 50.5mm      | No           |
| 30847-667          | 25mm        | No           |
| 30847-665          | 60.6mm      | No           |
| 30847-668          | 30.1mm      | No           |
| 30847-669          | 35.2mm      | No           |
| 30847-670          | 40.3mm      | No           |
| 30847-671          | 50.5mm      | No           |
| 30847-672          | 60.6mm      | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE