

Insulated Conductor for Wind Turbine Blade Protection

Power Utilities



CARACTERÍSTICAS

Insulation cold bend test per UL® 758

ESPECIFICACIONES

Temperatura de funcionamiento: -40 to 105 °C

Table 1/1


Número de catálogo	Espesor del aislamiento	Rigidez dieléctrica
LPC050IN0047.0	2 mm	20 kV/mm
LPA103IN0500.0	2 mm	20 kV/mm
LPC050IN0100.0	2 mm	20 kV/mm
LPC050IN	2 mm	20 kV/mm
LPA103IN0100.0	2 mm	20 kV/mm

Número de catálogo	Espesor del aislamiento	Rigidez dieléctrica
LPC050IN0044.0	2 mm	20 kV/mm
LPA103IN	2 mm	20 kV/mm
LPC103IN	2 mm	20 kV/mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

LPA103IN, LPC050IN and LPC103IN represent the base part number and are orderable in custom lengths.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE