

# Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26

## Data Solutions



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

ESPECIFICACIONES

- Material:** Acero; Hierro fundido
- Acabado:** Pregalvanizado; Electrogalvanizado

| Table 1/2          |                    |              |         |                             |                            |                             |
|--------------------|--------------------|--------------|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro (Ø) | Zona    | Capacidad del cable, Cat 5e | Capacidad del cable, Cat 6 | Capacidad del cable, Cat 6A |
| CAT16HPBC26        | 181163             | 25mm         | 690mm²  | 20                          | 15                         | 10                          |
| CAT21HPBC26        | 181164             | 33.3mm       | 1174mm² | 50                          | 40                         | 25                          |
| CAT32HPBC26        | 181165             | 50mm         | 2561mm² | 90                          | 60                         | 35                          |
| CAT48HPBC26        | 181166             | 75mm         | 5974mm² | 200                         | 150                        | 80                          |

| Table 2/2          |                    |                          |                |
|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor del reborde (FT) | Carga estática |
| CAT16HPBC26        | 181163             | 21.8mm max               | 270N           |
| CAT21HPBC26        | 181164             | 21.8mm max               | 270N           |
| CAT32HPBC26        | 181165             | 21.8mm max               | 270N           |
| CAT48HPBC26        | 181166             | 21.8mm max               | 270N           |


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.