

Pararrayos, rosca métrica



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Puntos de terminación de descargas atmosféricas para usar con las bases del terminal aéreo

Incluye la tuerca para fijar la base del terminal aéreo

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de rosca (TS)	Diámetro (Ø)	Altura (H)	Peso por unidad
LPAAR0510	711050	Aluminio	M10	11.11 mm	0.5 m	0.19 kg
LPAAR0515	710020	Aluminio	M16	15.88 mm	0.5 m	0.27 kg
LPAAR1010	711060	Aluminio	M10	11.11 mm	1 m	0.39 kg
LPCAR1010	711100	Cobre	M10	11.11 mm	1 m	1.1 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de rosca (TS)	Diámetro (Ø)	Altura (H)	Peso por unidad
LPCAR0510	711080	Cobre	M10	11.11 mm	0.5 m	0.48 kg
LPCAR0515	711090	Cobre	M16	15 mm	0.5 m	0.73 kg
LPAAR1015	711070	Aluminio	M16	15.88 mm	1 m	0.53 kg
LPCAR1015	711110	Cobre	M16	15 mm	1 m	1.52 kg
LPCAR2015	711010	Cobre	M16	15 mm	2 m	3.1 kg
LPSSAR1015	711115	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	M16	15.88 mm	1 m	1.6 kg


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	De conformidad con	Certificaciones
LPAAR0510	711050		
LPAAR0515	710020		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPAAR1010	711060		
LPCAR1010	711100	IEC® EN 62561-2	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0510	711080	IEC® EN 62561-2	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0515	711090	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPAAR1015	711070		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR1015	711110	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR2015	711010	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPSSAR1015	711115		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Multiple Point Terminal, Metric Thread (CMP163) can be used on the top of tapered Air Terminals (M16 Thread Size parts, that are made of copper).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE