

# Kit de módulo de CABS



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Los módulos brindan flexibilidad para seleccionar la distancia entre las fases y los soportes

Se instala fácil y rápidamente

Aislantes libres de halógenos

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Corriente nominal de aplicación típica:</b> | 400 - 4500 A        |
| <b>Tensión máxima de servicio, IEC (Ui):</b>   | 1000;1500           |
| <b>Acabado:</b>                                | Electro galvanizado |
| <b>Grado de inflamabilidad:</b>                | UL® 94V-0           |
| <b>Temperatura de funcionamiento:</b>          | -40 to 130 °C       |

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | De conformidad con | Embarrados por fase | Anchura de embarrado | Grosor de embarrado |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|--------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|

|               |        |                                                  |                                                                                  |       |             |       |
|---------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|
| CABS4-5T-MOD  | 549370 | Acero, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-<br>11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 1 - 4 | 30 - 125 mm | 5 mm  |
| CABS2-10T-MOD | 549380 | Acero, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-<br>11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 1 - 2 | 30 - 120 mm | 10 mm |
| CABS3-10T-MOD | 549390 | Acero, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-<br>11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 1 - 3 | 30 - 120 mm | 10 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Fondo (D) | Anchura (W) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------|
| CABS4-5T-MOD       | 549370             | 39mm      | 75 mm       | 0.39 kg         |
| CABS2-10T-MOD      | 549380             | 39mm      | 75 mm       | 0.37 kg         |
| CABS3-10T-MOD      | 549390             | 39mm      | 100 mm      | 0.45 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los módulos de CABS se deben instalar en perfil de aluminio de CABS-APP.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.