


# Tubo de subida de baja impedancia



## CARACTERÍSTICAS

Se usa para conectar la malla de referencia de la señal al equipo

Se suelda al SRG usando un molde nVent ERICO Cadweld tipo TW


Tiene una impedancia más baja que un conductor de cobre de 4/0 AWG

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre

Table 1/1

| Número de catálogo | Longitud (L) | Anchura (W) | Espesor (T) | Tamaño de taladro (HS) |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|
| B802D01A24         | 610mm        | 50 mm       | 0.4 mm      | 7.9 mm                 |
| B802D01A5          | 127mm        | 50 mm       | 0.4 mm      | 7.9 mm                 |
| B802D01A36         | 914mm        | 50 mm       | 0.4 mm      | 7.9 mm                 |
| B802D01A120        | 3048mm       | 50 mm       | 0.4 mm      | 7.9 mm                 |
| B802D01A12         | 305mm        | 50 mm       | 0.4 mm      | 7.9 mm                 |
| B802D01A48         | 1219mm       | 50 mm       | 0.4 mm      | 7.9 mm                 |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE