

EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 2+0 Mode

Power Utilities



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Includes nVent ERICO TD Technology to ensure reliability throughout adverse voltage conditions

Enhanced temporary over voltage (TOV) withstand capability

External back-up fuse is not required up to 315 A (IEC only)

Compact, yet high surge rated pluggable design, using minimum DIN rail width

Retaining clip ensures enhanced vibration and shock resistance performance


Red/Green status indication and change-over contacts standard for remote monitoring

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	EDT215020R
Tensión nominal del sistema (Un)	120 V

Número de catálogo	EDT215020R
Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc)	150 V
Corriente de descarga nominal (In), IEC	20 kA 8/20 µs
Corriente de descarga máxima (Imax), IEC	50 kA 8/20 µs
Nivel de protección de tensión (Up)	1,250 V
Fusible de respaldo en Isccr	250 A @ 50 kA 315 A @ 25 kA
Frecuencia	50 – 60 Hz
Tiempo de respuesta	25 ns Max
Modos de protección	L-N N-PE
Capacidad de corriente de cortocircuito (Isccr)	25 kA 50 kA
Sobretensión temporal 120 min (Ut/modo)	300 V resistir
Corriente de descarga nominal (In), UL	20 kA 8/20 µs
Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR)	200 kA
Protección de tensión nominal (VPR)	700 V
Tecnología	Desconexión térmica
Conexión, maciza	35 mm² Max
Conexión, trenzada	25 mm² Max
Humedad	5 – 95 % RH
Temperatura	-35 to 85 °C
Clasificación del armario	IP 20
Capacidad de conmutación de contactos remotos	1.0 A @ 250 VAC 1.0 A @ 125 VAC 0.5 A @ 48 VDC 0.5 A @ 24 VDC 0.5 A @ 12 VDC
Contactos remotos	Sí
Indicación de estado	Bandera mecánica
Altura (H)	90 mm
Anchura (W)	36 mm
Peso por unidad	0.264 kg
Detalles de la certificación	UL® 1449 Edición 5 Tipo 1CA
Módulo de repuesto	EDT2150M

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.