


Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

ESPECIFICACIONES

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6
CAT16HPBC200	181014	Pregalvanizado, Electro galvanizado	25 mm	690mm ²	20	15
CAT21HPBC200	181239	Pregalvanizado, Electro galvanizado	33.3 mm	1174mm ²	50	40
CAT32HPBC200	181015	Pregalvanizado, Electro galvanizado	50 mm	2561mm ²	90	60
CAT48HPBC200	181236	Pregalvanizado, Electro galvanizado	75 mm	5974mm ²	200	150
CAT64HPBC200	181016	Pregalvanizado, Electro galvanizado	100 mm	9987mm ²	330	220

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6A	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
CAT16HPBC200	181014	10	16 mm Max	270N
CAT21HPBC200	181239	25	16 mm Max	270N
CAT32HPBC200	181015	35	16 mm Max	270N
CAT48HPBC200	181236	80	16 mm Max	270N
CAT64HPBC200	181016	140	16 mm Max	270N


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.