

# T-Series Horizontal Low Slip Sleeve, Top Fill



The top fill, low slip horizontal T-Series sleeve length is increased to reduce slip (for extreme code requirements) and when the rib pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.

Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

## CARACTERÍSTICAS

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Additional length improves performance

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Claro

**Material:** Acero

**Contenido íntegramente nacional de EE. UU.:** Sí

Table 1/2

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Diámetro 1 (Ø1) | Diámetro 2 (Ø2) | Longitud 1 (L1) |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RBW6555HA          | 16 mm                                   | #5                                      | 15M                        | 35 mm           | 22 mm           | 152 mm          |
| RBW6556HA          | 20 mm                                   | #6                                      | 20M                        | 38 mm           | 25 mm           | 178 mm          |
| RBW6557HA          | 22 mm                                   | #7                                      |                            | 41 mm           | 29 mm           | 178 mm          |

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Diámetro 1(Ø1) | Diámetro 2(Ø2) | Longitud 1 (L1) |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| RBW6558HA          | 25 mm                                   | #8                                      | 25M                        | 48 mm          | 32 mm          | 178 mm          |
| RBW6559HA          | 28 mm                                   | #9                                      | 30M                        | 54 mm          | 38 mm          | 178 mm          |
| RBW65510HA         | 32 mm                                   | #10                                     |                            | 57 mm          | 41 mm          | 191 mm          |
| RBW65511HA         | 36 mm                                   | #11                                     | 35 MILLONES                | 64 mm          | 44 mm          | 203 mm          |
| RBW65514HA         | 43 mm                                   | #14                                     | 45 MILLONES                | 76 mm          | 54 mm          | 229 mm          |
| RBW65518HA         | 57 mm                                   | #18                                     | 55 MILLONES                | 95 mm          | 67 mm          | 279 mm          |


| Table 2/2          |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Número de catálogo | Longitud 2 (L2) | Longitud 3 (L3) | Peso por unidad |
| RBW6555HA          | 76 mm           | 20mm            | 0.68 kg         |
| RBW6556HA          | 89 mm           | 20mm            | 0.86 kg         |
| RBW6557HA          | 89 mm           | 20mm            | 0.95 kg         |
| RBW6558HA          | 89 mm           | 20mm            | 1.36 kg         |
| RBW6559HA          | 89 mm           | 20mm            | 1.6 kg          |
| RBW65510HA         | 95 mm           | 26mm            | 1.81 kg         |
| RBW65511HA         | 102 mm          | 26mm            | 2.54 kg         |
| RBW65514HA         | 114 mm          | 26mm            | 4.04 kg         |
| RBW65518HA         | 140 mm          | 26mm            | 7.94 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**